

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 9680.408

VX25 sorolható szekrényrendszer

Állapot: 2026.06.28. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 9680.408 - VX25 sorolható szekrényrendszer

Modulszekrény

VX sorolható rendszerek részajtókkal és belső elválasztással, moduláris felépítésben történő kiépítéshez.

Jellemzők

Cikkszám	VX 9680.408
Anyag	Acéllemez, 1,5 mm
Felület	Szekrényváz: mártóalapozott Hátfal: mártóalapozott, kívül porszórt, strukturális lakk Fenéklemez: horganyzott
Szín	RAL 7035
Egységcsomag	Szekrényváz Hátfal Fenéklemezek
IP védelem EN 60 529 szerint	IP 54 védelemig, a borítóelemektől függően.
Test specification	IEC 61 439-1/-2 IEC 61 641
Méret	Szélesség: 400 mm Magasság: 2.000 mm Mélység: 800 mm
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	37,2 kg
Bruttó tömeg	40,2 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	113,3 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz	B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám	94032080
ETIM 9	EC000261

Jellemzők

ECLASS 8.0

27180101

Termékleírás

VX moduláris szekrény, 400x2000x800mm

Jóváhagyások

Tanúsítványok

Felület