


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 9680.426

# VX25 sorolható szekrényrendszer

Állapot: 2026.05.15. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 9680.426 - VX25 sorolható szekrényrendszer

## Modulszekrény

VX sorolható rendszerek részajtókkal és belső elválasztással, moduláris felépítésben történő kiépítéshez.

## Jellemzők

Cikkszám	VX 9680.426
Anyag	Acéllemez, 1,5 mm
Felület	Szekrényváz: mártóalapozott Hátfal: mártóalapozott, kívül porszórt, strukturális lakk Fenéklemez: horganyzott
Szín	RAL 7035
Egységcsomag	Szekrényváz Hátfal Fenéklemezek
IP védelem EN 60 529 szerint	IP 54 védelemig, a borítóelemektől függően.
Test specification	IEC 61 439-1/-2 IEC 61 641
Méret	Szélesség: 400 mm Magasság: 2.200 mm Mélység: 600 mm
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	36 kg
Bruttó tömeg	38,5 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	106,4 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz	B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám	94032080
ETIM 9	EC000261

## Jellemzők

---

ECLASS 8.0

27180101

---

Termékleírás

VX moduláris szekrény, 400x2200x600mm

## Jóváhagyások

---

Tanúsítványok

Felület

---

Magyarázatok

Megfelelőségi nyilatkozat UK