

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 9680.626

# VX25 sorolható szekrényrendszer

Állapot: 2026.05.23. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 9680.626 - VX25 sorolható szekrényrendszer

## Modulszekrény

VX sorolható rendszerek részajtókkal és belső elválasztással, moduláris felépítésben történő kiépítéshez.

## Jellemzők

Cikkszám	VX 9680.626
Anyag	Acéllemez, 1,5 mm
Felület	Szekrényváz: mártóalapozott Hátfal: mártóalapozott, kívül porszórt, strukturális lakk Fenéklemez: horganyzott
Szín	RAL 7035
Egységcsomag	Szekrényváz Hátfal Fenéklemezek
IP védetség EN 60 529 szerint	IP 54 védetségig, a borítóelemektől függően.
Test specification	IEC 61 439-1/-2 IEC 61 641
Méret	Szélesség: 600 mm Magasság: 2.200 mm Mélység: 600 mm
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	45,29 kg
Bruttó tömeg	49 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	133 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz	B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám	94032080
ETIM 9	EC000261

## Jellemzők

---

ECLASS 8.0	27180101
Termékleírás	VX moduláris szekrény, 600x2200x600mm

---

## Jóváhagyások

---

Tanúsítványok	Felület
Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat UK

---