

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 9680.808

VX25 sorolható szekrényrendszer

Állapot: 2026.05.28. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 9680.808 - VX25 sorolható szekrényrendszer

Modulszekrény

VX sorolható rendszerek részajtókkal és belső elválasztással, moduláris felépítésben történő kiépítéshez.

Jellemzők

| | |
|------------------------------|---|
| Cikkszám | VX 9680.808 |
| Anyag | Acéllemez, 1,5 mm |
| Felület | Szekrényváz: mártóalapozott Hátfal: mártóalapozott, kívül porszórt, strukturális lakk Fenéklemez: horganyzott |
| Szín | RAL 7035 |
| Egységcsomag | Szekrényváz Hátfal Fenéklemezek |
| IP védelem EN 60 529 szerint | IP 54 védelemig, a borítóelemektől függően. |
| Test specification | IEC 61 439-1/-2 IEC 61 641 |
| Méret | Szélesség: 800 mm Magasság: 2.000 mm Mélység: 800 mm |
| Csomagolási egység | 1 db |
| Nettó tömeg | 49,54 kg |
| Bruttó tömeg | 63,6 kg |
| PCF/VE (Cradle to Gate) | 158,2 kg CO2 eq (Cat B) |
| Megjegyzés a PCF osztályhoz | B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján |
| Vámtarifaszám | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000261 |

Jellemzők

| | |
|--------------|---------------------------------------|
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Termékleírás | VX moduláris szekrény, 800x2000x800mm |

Jóváhagyások

| | |
|---------------|------------------------------|
| Tanúsítványok | Felület |
| Magyarázatok | Megfelelőségi nyilatkozat UK |
