



SV 9681.566 - Tetőlemez kábelbevezető karimákhoz VX, VX IT típushoz

Tetőlemez nélküli szekrényekhez , valamint más szekrények alapkivitelű tetőinek kicseréléséhez.

Jellemzők

| | |
|---------------------------------------|--|
| Cikkszám | SV 9681.566 |
| Termékleírás | Tetőlemez nélküli szekrényekhez, valamint alapkivitelű tetők kicseréléséhez. |
| Anyag | Acéllemez, 1,5 mm |
| Felület | Struktúralakk |
| Szín | RAL 7035 |
| Egységcsomag | Rögzítési segédanyagokkal együtt |
| Number of required cable entry glands | 4 |
| Használható | Szélesség: = 600 mm Mélység: = 600 mm |
| Csomagolási egység | 1 db |
| Nettó tömeg | 3,5 kg |
| Bruttó tömeg | 4 kg |
| PCF/VE (Cradle to Gate) | 15,2 kg CO2 eq (Cat B) |
| Megjegyzés a PCF osztályhoz | B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján |
| Vámtarifaszám | 94039910 |
| ETIM 9 | EC000744 |
| ECLASS 8.0 | 27182405 |
| Termékleírás | SV TETŐLEMEZ VX-HEZ SZÉxMÉ: 600x600 MM |

Jóváhagyások

Magyarázatok

Megfelelőségi nyilatkozat UK