

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9681.594

Tetőlemez kábelbevezető karimákhoz

Állapot: 2026.05.23. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9681.594 - Tetőlemez kábelbevezető karimákhoz VX, VX IT típushoz

Tetőlemez nélküli szekrényekhez , valamint más szekrények alapkivitelű tetőinek kicseréléséhez.

Jellemzők

Cikkszám	SV 9681.594
Termékleírás	Tetőlemez nélküli szekrényekhez, valamint alapkivitelű tetők kicseréléséhez.
Anyag	Acéllemez, 1,5 mm
Felület	Struktúralakk
Szín	RAL 7035
Egységcsomag	Rögzítési segédanyagokkal együtt
Number of required cable entry glands	3
Használható	Szélesség: = 850 mm Mélység: = 400 mm
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	1,8 kg
Bruttó tömeg	4,04 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	15,4 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz	B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám	94039910
ETIM 9	EC000744
ECLASS 8.0	27182405
Termékleírás	SV TETŐLEMEZ VX-HEZ SZÉxMÉ: 850x400 MM

Jóváhagyások

Magyarázatok

Megfelelőségi nyilatkozat UK