


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9682.126

Részajtó

Állapot: 2026.05.13. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9682.126 - Részajtó VX rendszerhez

Az ajtópánt tetszés szerint jobb vagy bal oldalon is lehet.

Jellemzők

| | |
|-----------------------------------|--|
| Cikkszám | SV 9682.126 |
| Termékleírás | Alkalmas VX szekrényekhez az ajtó vagy hátfal helyett. A részajtók tetszőlegesen kombinálhatók egymással. Az alsó és a felső végén egy-egy első takarólemezre van szükség. A zsanér tetszés szerint jobb és bal oldalon is lehet. Ablak nélküli ajtóknál (600 – 1000 mm magasság) beszerelhető a 2305.000 szerelőkeret. Gyárilag kéttollú zárbetéttel, ami kicserélhető „A” kivitelű zárbetétre. |
| Anyag | Acéllemez, 2 mm |
| Felület | Struktúralakk |
| Szín | RAL 7035 |
| Egységcsomag | Részajtó Elválasztó lécz Zsanérok Zárrészek Rögzítési segédanyagokkal együtt |
| Megjegyzés | A részajtók nyílásszöge max. 130° |
| Zár | Zárak száma: 2 |
| Méret | Szélesség: 1.200 mm Magasság: 600 mm |
| Használható | Szélesség: = 1.200 mm |
| IP védetség az IEC 60 529 szerint | IP 54 |
| Csomagolási egység | 1 db |
| Nettó tömeg | 14 kg |
| Bruttó tömeg | 15,18 kg |
| PCF/VE (Cradle to Gate) | 57,8 kg CO2 eq (Cat B) |

Jellemzők

| | |
|-----------------------------|--|
| Megjegyzés a PCF osztályhoz | B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján |
| Vámtarifaszám | 94039910 |
| ETIM 9 | EC000747 |
| ECLASS 8.0 | 27182204 |
| Termékleírás | SV RÉSZAJTÓ SZxMA 1200x600 MM |

Jóváhagyások

| | |
|--------------|------------------------------|
| Magyarázatok | Megfelelőségi nyilatkozat UK |
|--------------|------------------------------|