

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9682.142

Részajtó

Állapot: 2026.05.13. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9682.142 - Részajtó VX rendszerhez

Az ajtópánt tetszés szerint jobb vagy bal oldalon is lehet.

Jellemzők

Cikkszám	SV 9682.142
Termékleírás	Alkalmas VX szekrényekhez az ajtó vagy hátfal helyett. A részajtók tetszőlegesen kombinálhatók egymással. Az alsó és a felső végén egy-egy első takarólemezre van szükség. A zsanér tetszés szerint jobb és bal oldalon is lehet. Ablak nélküli ajtóknál (600 – 1000 mm magasság) beszerelhető a 2305.000 szerelőkeret. Gyárilag kéttollú zárbetéttel, ami kicserélhető „A” kivitelű zárbetétre.
Anyag	Acéllemez, 2 mm
Felület	Struktúralakk
Szín	RAL 7035
Egységcsomag	Részajtó Elválasztó lécz Zsanérok Zárrészek Rögzítési segédanyagokkal együtt
Megjegyzés	A részajtók nyílásszöge max. 130°
Zár	Zárak száma: 1
Méret	Szélesség: 400 mm Magasság: 200 mm
Használható	Szélesség: = 400 mm
IP védetség az IEC 60 529 szerint	IP 54
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	2,14 kg
Bruttó tömeg	2,38 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	9,3 kg CO2 eq (Cat B)

Jellemzők

Megjegyzés a PCF osztályhoz	B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám	94039910
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204
Termékleírás	SV RÉSZAJTÓ VX-HEZ SZxMA 400x200 MM

Jóváhagyások

Jóváhagyások	DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed) UL + C-UL - FTFA
Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat UK