

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9683.408

## Funkcionális tér felosztó

Állapot: 2026.05.13. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9683.408 - Funkcionális tér felosztó VX rendszerhez

Funkcionális terek vízszintes elválasztásához.

## Jellemzők

Cikkszám	SV 9683.408
Kivitel	Szellőzőnyílással
Termékleírás	Funkcionális terek vízszintes leválasztásához. Az oldalfalakkal együtt Forma 1 - 4 formaleválasztást képez. A rögzítés a funkcionális tér oldalfalára vagy a szekrényprofilra történik. Kitorheto lemez-részeket tartalmaz, amelyek a vezérlővezetékek és kábelcsatornák függőleges átvezetését, illetve az osztó-gyűjtősínek és összekötőkészletek átvezetését szolgálják.
Anyag	Acéllemez, 1,5 mm
Felület	Horganyzott
Egységcsomag	Rögzítési segédanyagokkal együtt
Szerelési utasítás	Funkcionális terek belső formaleválasztásnak megfelelő felépítéséhez a funkcionális tér oldalfalak használata szükséges.
Méret	Szélesség: 911 mm Mélység: 780 mm
Használható	Szélesség: = 1.000 mm Mélység: = 800 mm
Csomagolási egység	2 db
Nettó tömeg	11,64 kg
Bruttó tömeg	11,64 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	44,3 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz	B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám	94039910
ETIM 9	EC002525
ECLASS 8.0	27400613

# Jellemzők

---

Termékleírás

SV Funkcionális tér felosztó, BT: 911x780 mm, VX (BT: 1000x800 mm)

# Jóváhagyások

---

Magyarázatok

Megfelelőségi nyilatkozat UK