


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9683.446

Funkcionális tér felosztó

Állapot: 2026.05.13. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9683.446 - Funkcionális tér felosztó VX rendszerhez

Funkcionális terek vízszintes elválasztásához.

Jellemzők

| | |
|-----------------------------|---|
| Cikkszám | SV 9683.446 |
| Kivitel | Szellőzőnyílással |
| Termékleírás | Funkcionális terek vízszintes leválasztásához. Az oldalfalakkal együtt Forma 1 - 4 formaleválasztást képez. A rögzítés a funkcionális tér oldalfalára vagy a szekrényprofilra történik. Kitorheto lemez-részeket tartalmaz, amelyek a vezérlővezetékek és kábelcsatornák függőleges átvezetését, illetve az osztó-gyűjtősínek és összekötőkészletek átvezetését szolgálják. |
| Anyag | Acéllemez, 1,5 mm |
| Felület | Horganyzott |
| Egységcsomag | Rögzítési segédanyagokkal együtt |
| Szerelési utasítás | Funkcionális terek belső formaleválasztásnak megfelelő felépítéséhez a funkcionális tér oldalfalak használata szükséges. |
| Méret | Szélesség: 311 mm Mélység: 580 mm |
| Használható | Szélesség: = 400 mm Mélység: = 600 mm |
| Csomagolási egység | 2 db |
| Nettó tömeg | 3,56 kg |
| Bruttó tömeg | 3,96 kg |
| PCF/VE (Cradle to Gate) | 15,1 kg CO2 eq (Cat B) |
| Megjegyzés a PCF osztályhoz | B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján |
| Vámtarifaszám | 94039910 |
| ETIM 9 | EC002525 |
| ECLASS 8.0 | 27400613 |

Jellemzők

Termékleírás

SV Funkcionális tér felosztó, BT: 311x580 mm, VX (BT: 400x600 mm)

Jóváhagyások

Jóváhagyások

Lloyds Register

Magyarázatok

Megfelelőségi nyilatkozat UK