


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9683.608 Rész-szerelőlap

Állapot: 2026.05.25. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9683.608 - Rész-szerelőlap funkcionális tér oldalfalhoz

Átvezetéssel és anélkül, a funkcionális tér oldalfalhoz történő közvetlen rögzítéshez.

## Jellemzők

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Cikkszám                    | SV 9683.608  |
| Kivitel                     | zárt   |
| Termékleírás                | A funkcionális tér oldalfalára történő közvetlen rögzítéshez belső felosztás céljából. Univerzális belső kiépítés kapcsoló- és vezérlőkészülékek számára. További szerelősíkok létrehozása. Funkcionális tér elválasztókkal és oldalfalakkal együtt a Forma 1 - 4 szerinti elválasztás lehetséges. |
| Anyag                       | Acéllemez, 2 mm  |
| Felület                     | Horganyzott  |
| Egységcsomag                | Tartó-szögidommal és rögzítési segédanyagokkal együtt.   |
| Funkcionális tér magasság   | 800 mm   |
| Méret                       | Szélesség: 902 mm<br>Magasság: 793 mm  |
| Használható                 | Szélesség: = 1.000 mm  |
| Csomagolási egység          | 1 db   |
| Nettó tömeg                 | 14,7 kg  |
| Bruttó tömeg                | 15,3 kg  |
| PCF/VE (Cradle to Gate)     | 48,6 kg CO2 eq (Cat B)   |
| Megjegyzés a PCF osztályhoz | B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján   |
| Vámtarifaszám               | 94039910   |
| ETIM 9                      | EC000213   |
| ECLASS 8.0                  | 27400613   |
| Termékleírás                | SV Rész-szerelőlap, BH: 902x793 mm, zárt, VX szekrényhez (B: 1000 mm)  |

# Jóváhagyások

---

Magyarázatok

Megfelelőségi nyilatkozat UK