


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9683.683 Rész-szerelőlap

Állapot: 2026.05.26. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9683.683 - Rész-szerelőlap funkcionális tér oldalfalhoz

Átvezetéssel és anélkül, a funkcionális tér oldalfalhoz történő közvetlen rögzítéshez.

Jellemzők

| | |
|-----------------------------|--|
| Cikkszám | SV 9683.683 |
| Kivitel | zárt |
| Termékleírás | A funkcionális tér oldalfalára történő közvetlen rögzítéshez belső felosztás céljából. Univerzális belső kiépítés kapcsoló- és vezérlőkészülékek számára. További szerelősíkok létrehozása. Funkcionális tér elválasztókkal és oldalfalakkal együtt a Forma 1 - 4 szerinti elválasztás lehetséges. |
| Anyag | Acéllemez, 2 mm |
| Felület | Horganyzott |
| Egységcsomag | Tartó-szögidommal és rögzítési segédanyagokkal együtt. |
| Funkcionális tér magasság | 300 mm |
| Méret | Szélesség: 702 mm Magasság: 293 mm |
| Használható | Szélesség: = 800 mm |
| Csomagolási egység | 1 db |
| Nettó tömeg | 4,2 kg |
| Bruttó tömeg | 4,96 kg |
| PCF/VE (Cradle to Gate) | 19,1 kg CO2 eq (Cat B) |
| Megjegyzés a PCF osztályhoz | B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján |
| Vámtarifaszám | 94039910 |
| ETIM 9 | EC000213 |
| ECLASS 8.0 | 27400613 |
| Termékleírás | SV Rész-szerelőlap, BH: 702x293 mm, zárt, VX szekrényhez (B: 800 mm) |

Jóváhagyások

Magyarázatok

Megfelelőségi nyilatkozat UK