

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9683.783

## Tartókeret

Állapot: 2026.04.06. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9683.783 - Tartókeret soros beszerelési készülékekhez

Tartókar készlet soros beszerelési készülékek (pl. MCB-k) befogadásához.

## Jellemzők

Cikkszám	SV 9683.783
Termékleírás	Tartókeret készlet a DIN sínes rögzítésű készülékek (pl. MCB-k) beépítéséhez. A tartósín rögzítése két szerelő szögidommal történik a funkcionális tér oldalfalára. A takarást recézett fejű csavarokkal kell a tartókeretre rögzíteni. Funkcionális tér osztókkal, rész szerelőlapokkal és oldalfalmodulokkal a Forma 2, 3 vagy 4 szerinti belső kialakítást tesznek lehetővé.
Anyag	Tartókeret: acéllemez, horganyzott, 1,5 mm Burkolat: acéllemez, festett, 1,5 mm
Egységcsomag	Tartósínek 2 szerelő-szögidom 1 burkolat kitöréssel Rögzítési segédanyagokkal együtt
Funkcionális tér magasság	300 mm
Használható	Szélesség: = 800 mm
17,5 mm-es osztási egységek száma	2 x 36
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	4 kg
Bruttó tömeg	4,3 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	16,4 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz	B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám	39269097
ETIM 9	EC002270
ECLASS 8.0	27400613

# Jellemzők

---

Termékleírás

SV Tartókeret soros beszerelési készülékekhez, 2 x 36

# Jóváhagyások

---

Magyarázatok

Megfelelőségi nyilatkozat UK