

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9684.012

E-Cu perforált gyűjtősín

Állapot: 2026.05.22. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9684.012 - E-Cu perforált gyűjtősín



Jellemzők

Cikkszám	SV 9684.012
Termékleírás	Gyűjtősínek integrált furatokkal
Anyag	E-Cu F30
Szabványok	DIN EN 13 601
Keresztmetszet	50 mm x 10 mm
Hole diameter	11,5 mm
Méret	Hossz: 1.185 mm
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	5,34 kg
Bruttó tömeg	5,44 kg
Réz tartalom (kg/db)	5,34
Vámtarifaszám	74071000
ETIM 9	EC001522
ECLASS 8.0	27370303
Termékleírás	SV Gyűjtősín E-Cu, furattal, L: 1185 mm

Jóváhagyások

Jóváhagyások

UL + C-UL (listed)

Magyarázatok

Megfelelőségi nyilatkozat UK