

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9684.960

Érintésvédelmi fedelek

Állapot: 2026.04.14. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9684.960 - Érintésvédelmi fedelek NH-biztosítós szakaszolókapcsolóval szerelt kapcsolószekrényekhez

NH biztosítós szakaszolókapcsolóval ellátott kimeneti mezők érintésvédelmileg biztonságos takarásához.

Jellemzők

Cikkszám	SV 9684.960
Termékleírás	NH-biztosítós szakaszolókapcsolós leágazó mezők és gyűjtősínrendszerek ujjal történő érintése ellen biztosított (IP 2X) fedéséhez a kapcsolószekrény hátsó területén.
Anyag	Acéllemez, 1,5 mm
Felület	Horganyzott
Egységcsomag	4 db takarólemez (bal/jobb oldali) 2 db takarólemez (alsó/felső) Rögzítési segédanyagokkal együtt
Usable width for Flat-PLS	400 mm
Megjegyzés	A megadott beépítési szélesség az érintésvédelmi fedél alkalmazása esetén csak a 9686.060/9686.070 gyűjtősíntartóval együtt adott
Használható	Házípus: TS Szélesség: = 600 mm
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	5,2 kg
Bruttó tömeg	6 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	22,9 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz	B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám	73269098
ETIM 9	EC001638

Jellemzők

ECLASS 8.0

27142116

Termékleírás

SV Érintésvédelmi fedél Forma 2b, VX-hez (B: 1000 mm)

Jóváhagyások

Magyarázatok

Megfelelőségi nyilatkozat UK