

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9686.030 Gyűjtősíntartók

Állapot: 2026.06.02. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9686.030 - Gyűjtősíntartók gyűjtősínek sorolásához (tető területe)

A gyűjtősínrendszerek szekrények közötti sorolásához a tetőn.

Jellemzők

Cikkszám	SV 9686.030
Termékleírás	3 vagy 4 pólusú lapos sínes gyűjtősínrendszerek tetőn történő sorolásához a két szekrény között.
Anyag	Duroplasztikus műanyag UL 94-V0 szerinti tűzállóság
Szín	RAL 9005 szerű
Egységcsomag	Rögzítési segédanyagokkal együtt
Megfelelő gyűjtősínekhez	50 x 10
Gyűjtősínek közepének távolsága	80 mm
Szerelési utasítás	Fázisonként max. 4 gyűjtősín (részvezető) beépítése lehetséges A gyűjtősíntartó szekrényprofilra történő rögzítéséhez a 4165.500 fészkes anya (M8) szükséges
Csomagolási egység	2 db
Nettó tömeg	3 kg
Vámtarifaszám	85469010
ETIM 9	EC001166
ECLASS 8.0	27400607
Termékleírás	Gyűjtősíntartók gyűjtősínek sorolásához (tető területe)

Jóváhagyások

Jóváhagyások

Jóváhagyások

DNV
Lloyds Register

Magyarázatok

Megfelelőségi nyilatkozat UK