

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CS 9751.918 Többcélú ház

Állapot: 2026.05.31. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CS 9751.918 - Többcélú ház

Duplafalú ház kültéri felállításra alumíniumból, ellenállósági osztály RC2.



Jellemzők

Cikkszám	CS 9751.918
Termékleírás	3 ajtós, duplafalú ház kültéri felállításra alumíniumból, ellenállósági osztály RC 2. Kábelrendező lábazattal. Előkészítve egy hőcserélő 19"-os/ETSI kombinált sínek, valamint egy Direct Air Cooling (DAC) rendszer szereléséhez.
Anyag	Ház, tető, ajtó(k), fenéklemez: alumínium, AlMg3, 2,0 mm Szerelőlap(ok): Alumínium, AlMg3, 3,0 mm Tartósín: 1.4016 nemesacél (AISI 430)
Felület	Porszórt UV-álló tiszta poliészter
Szín	RAL 7035
Egységcsomag	Duplafalú kültéri ház, teljesen előre szerelt Esővédő tető szellőzéssel, előkészítve egy Direct Air Cooling (DAC, közvetlen léghűtéses) rendszer szereléséhez Ajtóreteszelés mechanikus kitámasztóval (kb. 155°) Kiemelő fogantyú és profilfélhenger, BJ20027 zár Kábelrendező lábazat, körben zárt Kábelbevezető lemezek Fenéklemez 4 db szerelőlappal Becsavarozott középgerenda Behegesztett középgerenda középső oldali ajtó belülről reteszelt

Jellemzők

Méret	Szélesség: 2.000 mm Magasság: 1.050 mm Mélység: 500 mm
Méreték	Teljes magasság: 1.600 mm Esőtető magasság: 130 mm Lábazat magassága: 400 mm
Szerelőlap mérete (Szé x Ma)	548 mm x 941 mm 548 mm x 941 mm 375 mm x 941 mm 280 mm x 941 mm
Ajtók száma	3
Zár	Zár kivitel: 3 pontos zárrendszer szimpla és kétoldalas hengerzárral Zárak száma: 3 Zárbetét: BJ20027
Kábelbevezető lemez	Méret: 2 Mennyiség: 4
IP védetség az IEC 60 529 szerint	IP 55
NEMA védetség	NEMA 3R NEMA 12
Megjegyzés	Az ajtó nyitásszöge a bal és jobb oldali ajtó esetében kb. 155°, a középső ajtónál kb. 110°.
Megjegyzés a cikkszámhoz	Szállítási idő megegyezés szerint
Alapanyag	Alumínium
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	175 kg
Bruttó tömeg	195 kg
Vámtarifaszám	94032080
ETIM 9	EC000261
Termékleírás	CS MFG 18 többcélú ház, 3 ajtós, duplafalú, SzéxMaxMé: 2000x1600x500 mm