

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CS 9760.342

Direct Air Cooling Systems (DAC)

Állapot: 2025.12.22. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](https://www.rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CS 9760.342 - Direct Air Cooling Systems (DAC) Többcélú házhoz

Tetőre szerelhető Direct Air Cooler (közvetlen léghűtés) többcélú házba (MFG) történő beépítésre. A termék kiválóan alkalmas az MFG-ben keletkező nagy hőveszteségek nagyon hatékony, kis hőmérséklet-változással járó ellensúlyozására. A nagy hatékonyságú hajtogatott szűrőbetét alkalmazása révén a környezeti levegő szűrve kerül az MFG belsejébe, a meleg belső levegő pedig visszacsapó szelepen át távozik. A DAC teljesen az MFG tetejébe van építve, így vandalizmus ellen védett.



Jellemzők

Cikkszám	CS 9760.342
Anyag	Ház: alumínium AlMg3
Szín	RAL 7035
Egységcsomag	12-pólusú WAGO csatlakozó
Specifikus hővezetés	110 W/K
Névleges üzemi feszültség	48 V (DC)
Névleges áram max.	ventilátoronként DC esetén: 1,8 A
Csatlakozás módja (elektromos)	12-pólusú WAGO csatlakozó
Méret	Szélesség: 875 mm Magasság: 125 mm Mélység: 313 mm
Megjegyzés	A jelleggörbe és a riasztások a CS200 PC szoftverrel konfigurálhatók. A szoftver a www.rittal.de letöltéseket tartalmazó területén szerezhető be. A csatlakozókábelt az ügyfélnek kell biztosítania.

Jellemzők

Ventilátorok száma	1
Előtét biztosító	Biztosítóautomata/olvadóbiztosító: 6 A
Hőmérsékletszabályzás	Mikrokontroller USB-csatlakozással
Üzemi hőmérséklettartomány	-33 °C...65 °C
IP védetség az IEC 60 529 szerint	IP 54 IP 55 (MFG-vel együtt)
Az alábbi cikkszámokhoz	9751.908 9751.912 9751.918
Használható	MFG 8 MFG 12 MFG 18
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	9.124
Bruttó tömeg	9.66
Vámtarifaszám	84158300
ETIM 9	EC000320