

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CS 9765.150

Szekrény-világítótest, 48 V DC

Állapot: 2025.12.14. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CS 9765.150 - Szekrény-világítótest, 48 V DC csatlakozóvezetékekkel

Robusztus világítótest, a keretprofilban függőlegesen vagy vízszintesen rugós kapcsokkal rögzítendő, vagy közvetlen fényforrásként a karbantartási munkák során beakasztással illeszthető be.

Jellemzők

Cikkszám	CS 9765.150
Termékleírás	Robusztus világítótest. A keretprofilban függőlegesen vagy vízszintesen rugós kapcsokkal rögzítendő vagy közvetlen fényforrásként a karbantartási munkák során a forgó műanyag kampó beakasztásával illeszthető be. Ütésálló lámpaház PMMA (polimetil-metakrilát) anyagból, II. védelmi osztály.
Egységcsomag	2 rugós kapocs Rögzítési segédanyag
Névleges teljesítmény	11 W
Átmérő	62 mm
Diameter protective tube	38 mm
Hossz	450 mm
Length light outlet	195 mm
Length protective tube	320 mm
Csatlakozókábel hossz	3 m
Csatlakozási lehetőségek	Integrált csatlakozókábel nyitott véggel
Égő	Fénycső TC-SEL, 4-érintkezős
Fényáram	900 lm
Méret	Hossz: 450 mm
Üzemi hőmérséklettartomány	-20 °C...40 °C
Névleges üzemi feszültség	48 V (DC)

Jellemzők

IP védetség az IEC 60 529 szerint	IP 64
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	1.03
Bruttó tömeg	1.05
Vámtarifaszám	94054990
EAN	4028177493605
ECLASS 8.0	27189241