

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## CS 9781.666 CS Toptec, sorolható

Állapot: 2026.05.14. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CS 9781.666 - CS Toptec, sorolható

Sorolható, duplafalú kültéri szekrény 100 mm-es lábazattal, ajtóval, és megszakításmentesen sorolható időjárás ellen védő tetővel. A teljes szekrénykeret rendelkezésre áll a hatékony és rugalmas belső kiépítéshez.



## Jellemzők

|              |  |
|--------------|--|
| Cikkszám     | CS 9781.666  |
| Kivitel      | soroláshoz<br>Kivágás nélkül   |
| Anyag        | Házkeret: 1.4301 nemesacél (AISI 304)<br>Sík részek és lábazat-takarólemezek: Alumínium, AlMg3<br>Esőtető: alumínium   |
| Felület      | Porszórt<br>UV-álló tiszta poliészter  |
| Szín         | RAL 7035   |
| Egységcsomag | Sorolható, duplafalú kültéri ház<br>Szekrényváz 25 mm-es rendszerfurattal a tető- és fenéklemezen,<br>valamint függőleges profillal 2 rögzítő síkkal<br>Elülső ajtó ajtórögzítéssel, kiemelő fogantyúval és profílfélgömbtel,<br>BJ20027 zár<br>Hátfal<br>Esőtető<br>Lábazat csavarozott bevezetőlemezekkel és csavarozott<br>takarólemezekkel elöl és hátul<br>Jobb ajtópánt, balra átállítható |

# Jellemzők

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Méret                             | Szélesség: 600 mm<br>Magasság: 1.600 mm<br>Mélység: 600 mm  |
| Méreték                           | Teljes magasság: 1.745 mm<br>Esőtető magasság: 45 mm<br>Lábazat magassága: 100 mm   |
| Ajtók száma                       | 1   |
| Zár                               | Zár kivitel: 4 pontos reteszelés<br>Zárak száma: 1<br>Zárbetét: BJ20027   |
| Kábelbevezető lemez               | Méret: 2<br>Mennyiség: 2  |
| IP védetség az IEC 60 529 szerint | IP 55   |
| NEMA védetség                     | NEMA 3R<br>NEMA 12  |
| IK-kód                            | IK10  |
| Megjegyzés                        | Valamennyi sík rész megerősítve és földelve (külső fal a belső falon)<br>Egy különálló szekrény felépítéséhez CS Toptec sorolható szekrényhez való oldalfalakra van szükség |
| Csomagolási egység                | 1 db  |
| Nettó tömeg                       | 55 kg   |
| Bruttó tömeg                      | 65 kg   |
| Vámtarifaszám                     | 94032080  |
| ETIM 9                            | EC000261  |
| ETIM 8                            | EC000261  |
| ECLASS 8.0                        | 27180101  |
| Termékleírás                      | CS Toptec, sorolható, SzéMaMé: 600x1600x600 mm  |

# Jóváhagyások

---

Magyarázatok

Megfelelőségi nyilatkozat