


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CS 9781.818 CS Toptec, sorolható

Állapot: 2026.05.21. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CS 9781.818 - CS Toptec, sorolható

Sorolható, duplafalú kültéri szekrény 100 mm-es lábazattal, ajtóval, és megszakításmentesen sorolható időjárás ellen védő tetővel. A teljes szekrénykeret rendelkezésre áll a hatékony és rugalmas belső kiépítéshez.



Jellemzők

Cikkszám	CS 9781.818
Kivitel	soroláshoz Kivágás nélkül
Anyag	Házkeret: 1.4301 nemesacél (AISI 304) Sík részek és lábazat-takarólemezek: Alumínium, AlMg3 Esőtető: alumínium
Felület	Porszórt UV-álló tiszta poliészter
Szín	RAL 7035
Egységcsomag	Sorolható, duplafalú kültéri ház Szekrényváz 25 mm-es rendszerfurattal a tető- és fenéklemezen, valamint függőleges profillal 2 rögzítő síkkal Elülső ajtó ajtórögzítéssel, kiemelő fogantyúval és profílfélgömbtel, BJ20027 zár Hátfal Esőtető Lábazat csavarozott bevezetőlemezekkel és csavarozott takarólemezekkel elöl és hátul Jobb ajtópánt, balra átállítható

Jellemzők

Méret	Szélesség: 800 mm Magasság: 1.200 mm Mélység: 800 mm
Méreték	Teljes magasság: 1.345 mm Esőtető magasság: 45 mm Lábazat magassága: 100 mm
Ajtók száma	1
Zár	Zár kivitel: 4 pontos reteszelés Zárak száma: 1 Zárbetét: BJ20027
Kábelbevezető lemez	Méret: 2 Mennyiség: 2
IP védetség az IEC 60 529 szerint	IP 55
NEMA védetség	NEMA 3R NEMA 12
IK-kód	IK10
Megjegyzés	Valamennyi sík rész megerősítve és földelve (külső fal a belső falon) Egy különálló szekrény felépítéséhez CS Toptec sorolható szekrényhez való oldalfalakra van szükség
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	66 kg
Bruttó tömeg	76 kg
Vámtarifaszám	94032080
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Termékleírás	CS Toptec, sorolható, SzéMaMé: 800x1200x800 mm

Jóváhagyások

Magyarázatok

Megfelelőségi nyilatkozat