

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CS 9783.520 Kültéri Basic ház

Állapot: 2026.06.24. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CS 9783.520 - Kültéri Basic ház

Egyfalú házrendszer, egyajtós és kétajtós. Minden, passzív belső kiépítéssel vagy csekély teljesítményvesztéssel rendelkező alkalmazáshoz használható kültéren. Tetőkialakítás körben szellőzőbordákkal



Jellemzők

| | |
|--------------|---|
| Cikkszám | CS 9783.520 |
| Termékleírás | Külső ház, 100 mm-es szállító lábazattal és minden irányban kilógó esőtetővel. |
| Anyag | Alumínium AlMg3 |
| Felület | Porszórt UV-álló tiszta poliészter |
| Szín | RAL 7035 |
| Egységcsomag | Egyfalú kültéri ház, teljesen előre szerelt Alap ház fenéklemezzel, három részes 25 mm rendszerfuratok a tetőben, fenéken, elöl és a házmélységben Első ajtó(k) ajtórögzítéssel, kiemelő fogantyúval és profilfélhengerrel, BJ20027 zár Szállítási lábazat csavarozott fedőlemezekkel elöl és hátul Esőtető |
| Méret | Szélesség: 800 mm Magasság: 1.200 mm Mélység: 400 mm |

Jellemzők

| | |
|-----------------------------------|---|
| Méreték | Teljes magasság: 1.355 mm Esőtető szélesség: 850 mm Esőtető magasság: 55 mm Esőtető mélység: 450 mm Belső szélesség: 712 mm Belső magasság: 1.112 mm Belső mélység: 349 mm Lábazat magassága: 100 mm |
| Type rating az UL 50E szerint | Type 3R |
| IP védetség az IEC 60 529 szerint | IP 55 |
| IK-kód | IK10 |
| Alapanyag | Alumínium |
| Csomagolási egység | 1 db |
| Nettó tömeg | 46 kg |
| Bruttó tömeg | 48 kg |
| Vámtarifaszám | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |