

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CS 9783.540

Kültéri Basic ház

Állapot: 2026.03.04. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CS 9783.540 - Kültéri Basic ház

Egyfalú házrendszer, egyajtós és kétajtós. Minden, passzív belső kiépítéssel vagy csekély teljesítményvesztéssel rendelkező alkalmazáshoz használható kültéren. Tetőkialakítás körben szellőzőbordákkal



Jellemzők

Cikkszám	CS 9783.540
Termékleírás	Külső ház, 100 mm-es szállító lábazattal és minden irányban kilógó esőtetővel.
Anyag	Alumínium AlMg3
Felület	Porszórt UV-álló tiszta poliészter
Szín	RAL 7035
Egységcsomag	Egyfalú kültéri ház, teljesen előre szerelt Alap ház fenéklemezzel, három részes 25 mm rendszerfuratok a tetőben, fenéken, elöl és a házmélységben Első ajtó(k) ajtórögzítéssel, kiemelő fogantyúval és profilfélhengerrel, BJ20027 zár Szállítási lábazat csavarozott fedőlemezekkel elöl és hátul Esőtető
Méret	Szélesség: 600 mm Magasság: 800 mm Mélység: 400 mm

Jellemzők

Méretek	Teljes magasság: 955 mm Esőtető szélesség: 650 mm Esőtető magasság: 55 mm Esőtető mélység: 450 mm Belső szélesség: 512 mm Belső magasság: 712 mm Belső mélység: 349 mm Lábazat magassága: 100 mm
Type rating az UL 50E szerint	Type 3R
IP védettség az IEC 60 529 szerint	IP 55
IK-kód	IK10
Alapanyag	Alumínium
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	29 kg
Bruttó tömeg	34 kg
Vámtarifaszám	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101