

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## CS 9783.610 Kültéri Basic ház

Állapot: 2026.06.28. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CS 9783.610 - Kültéri Basic ház

Egyfalú házrendszer, egyajtós és kétajtós. Minden, passzív belső kiépítéssel vagy csekély teljesítményvesztéssel rendelkező alkalmazáshoz használható kültéren. Tetőkialakítás körben szellőzőbordákkal



## Jellemzők

Cikkszám	CS 9783.610
Termékleírás	Külső ház, 100 mm-es szállító lábazattal és minden irányban kilógó esőtetővel.
Anyag	Alumínium AlMg3
Felület	Porszórt UV-álló tiszta poliészter
Szín	RAL 7035
Egységcsomag	Egyfalú kültéri ház, teljesen előre szerelt Alap ház fenéklemezzel, három részes 25 mm rendszerfuratok a tetőben, fenéken, elöl és a házmélységben Első ajtó(k) ajtórögzítéssel, kiemelő fogantyúval és profilfélhengerrel, BJ20027 zár Szállítási lábazat csavarozott fedőlemezekkel elöl és hátul Esőtető
Méret	Szélesség: 800 mm Magasság: 1.200 mm Mélység: 500 mm

# Jellemzők

Méreték	Teljes magasság: 1.355 mm Esőtető szélesség: 850 mm Esőtető magasság: 55 mm Esőtető mélység: 550 mm Belső szélesség: 712 mm Belső magasság: 1.112 mm Belső mélység: 449 mm Lábazat magassága: 100 mm
Ajtók száma	1
Type rating az UL 50E szerint	Type 3R
IP védetség az IEC 60 529 szerint	IP 55
IK-kód	IK10
Alapanyag	Alumínium
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	34 kg
Bruttó tömeg	36,15 kg
Vámtarifaszám	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Termékleírás	Kültéri alapszekrény, SzéMaMé: 800x1200x500 mm, alumínium, 100 mm-es szállítólábazattal és esővédő tetővel, az elülső oldalon egyajtós

# Jóváhagyások

Magyarázatok

Megfelelőségi nyilatkozat