

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CS 9784.520 Kültéri Basic ház

Állapot: 2025.09.05. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CS 9784.520 - Kültéri Basic ház

Egyfalú házrendszer, egyajtós és kétajtós. Minden, passzív belső kiépítéssel vagy csekély teljesítményvesztéssel rendelkező alkalmazáshoz használható kültéren. Tetőkialakítás körben szellőzőbordákkal



Jellemzők

Cikkszám	CS 9784.520
Kivitel	Az 1200 mm szélességű háznak kettő 600 mm széles szerelőlapja van
Termékleírás	Külső ház, 100 mm-es szállító lábazattal és minden irányban kilógó esőtetővel.
Anyag	Alumínium AlMg3
Felület	Porszórt UV-álló tiszta poliészter
Szín	RAL 7035
Egységcsomag	Egyfalú kültéri ház, teljesen előre szerelt Alap ház fenéklemezzel, három részes 25 mm rendszerfuratok a tetőben, fenéken, elöl és a házmélységben Első ajtó(k) ajtórögzítéssel, kiemelő fogantyúval és profilfélhengerrel, BJ20027 zár Szállítási lábazat csavarozott fedőlemezekkel elöl és hátul Esőtető

Jellemzők

Méret	Szélesség: 1.200 mm Magasság: 1.200 mm Mélység: 400 mm
Méreték	Teljes magasság: 1.355 mm Esőtető szélesség: 1.250 mm Esőtető magasság: 55 mm Esőtető mélység: 450 mm Belső szélesség: 512 mm Belső magasság: 1.112 mm Belső mélység: 349 mm Lábazat magassága: 100 mm
Design Centre bar	Leszerelhető középső osztóbordával, 2 külön zárható ajtó
Type rating az UL 50E szerint	Type 3R
IP védetség az IEC 60 529 szerint	IP 55
IK-kód	IK10
Alapanyag	Alumínium
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	66
Bruttó tömeg	67
EAN	4028177569195
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Jóváhagyások

Magyarázatok

Megfelelőségi nyilatkozat