

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CS 9784.540 Kültéri Basic ház

Állapot: 2026.05.11. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CS 9784.540 - Kültéri Basic ház

Egyfalú házrendszer, egyajtós és kétajtós. Minden, passzív belső kiépítéssel vagy csekély teljesítményvesztéssel rendelkező alkalmazáshoz használható kültéren. Tetőkialakítás körben szellőzőbordákkal



Jellemzők

Cikkszám	CS 9784.540
Termékleírás	Külső ház, 100 mm-es szállító lábazattal és minden irányban kilógó esőtetővel.
Anyag	Alumínium AlMg3
Felület	Porszórt UV-álló tiszta poliészter
Szín	RAL 7035
Egységcsomag	Egyfalú kültéri ház, teljesen előre szerelt Alap ház fenéklemezzel, három részes 25 mm rendszerfuratok a tetőben, fenéken, elöl és a házmélységben Első ajtó(k) ajtórögzítéssel, kiemelő fogantyúval és profilfélhengerrel, BJ20027 zár Szállítási lábazat csavarozott fedőlemezekkel elöl és hátul Esőtető
Méret	Szélesség: 1.200 mm Magasság: 1.200 mm Mélység: 500 mm

Jellemzők

Méreték	Teljes magasság: 1.355 mm Esőtető szélesség: 1.250 mm Esőtető magasság: 55 mm Esőtető mélység: 550 mm Belső szélesség: 1.112 mm Belső magasság: 1.112 mm Belső mélység: 449 mm Lábazat magassága: 100 mm
Design Centre bar	Leszerelhető középső osztóbordával, 2 külön zárható ajtó
Ajtók száma	2
Type rating az UL 50E szerint	Type 3R
IP védettség az IEC 60 529 szerint	IP 55
IK-kód	IK10
Megjegyzés	Az 1200 mm szélességű háznak kettő 600 mm széles szerelőlapja van
Alapanyag	Alumínium
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	66 kg
Bruttó tömeg	71 kg
Vámtarifaszám	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Termékleírás	Kültéri alapszekrény, SzéMaMé: 1200x1200x500 mm, alumínium, 100 mm-es szállítólábazattal és esővédő tetővel, az elülső oldalon kétajtós

Jóváhagyások

Magyarázatok

Megfelelőségi nyilatkozat