

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## CS 9784.540 Kültéri Basic ház

Állapot: 2026.06.26. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CS 9784.540 - Kültéri Basic ház

Egyfalú házrendszer, egyajtós és kétajtós. Minden, passzív belső kiépítéssel vagy csekély teljesítményvesztéssel rendelkező alkalmazáshoz használható kültéren. Tetőkialakítás körben szellőzőbordákkal



## Jellemzők

|              |   |
|--------------|---|
| Cikkszám     | CS 9784.540   |
| Termékleírás | Külső ház, 100 mm-es szállító lábazattal és minden irányban kilógó esőtetővel.  |
| Anyag        | Alumínium AlMg3   |
| Felület      | Porszórt<br>UV-álló tiszta poliészter   |
| Szín         | RAL 7035  |
| Egységcsomag | Egyfalú kültéri ház, teljesen előre szerelt<br>Alap ház fenéklemezzel, három részes<br>25 mm rendszerfuratok a tetőben, fenéken, elöl és a házmélységben<br>Első ajtó(k) ajtórögzítéssel, kiemelő fogantyúval és<br>profilfélhengerrel, BJ20027 zár<br>Szállítási lábazat csavarozott fedőlemezekkel elöl és hátul<br>Esőtető |
| Méret        | Szélesség: 1.200 mm<br>Magasság: 1.200 mm<br>Mélység: 500 mm  |

# Jellemzők

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Méreték                            | Teljes magasság: 1.355 mm<br>Esőtető szélesség: 1.250 mm<br>Esőtető magasság: 55 mm<br>Esőtető mélység: 550 mm<br>Belső szélesség: 1.112 mm<br>Belső magasság: 1.112 mm<br>Belső mélység: 449 mm<br>Lábazat magassága: 100 mm |
| Design Centre bar                  | Leszerelhető középső osztóbordával, 2 külön zárható ajtó  |
| Ajtók száma                        | 2   |
| Type rating az UL 50E szerint      | Type 3R   |
| IP védettség az IEC 60 529 szerint | IP 55   |
| IK-kód                             | IK10  |
| Megjegyzés                         | Az 1200 mm szélességű háznak kettő 600 mm széles szerelőlapja van   |
| Alapanyag                          | Alumínium   |
| Csomagolási egység                 | 1 db  |
| Nettó tömeg                        | 66 kg   |
| Bruttó tömeg                       | 71 kg   |
| Vámtarifaszám                      | 94032080  |
| ETIM 9                             | EC000261  |
| ECLASS 8.0                         | 27180101  |
| Termékleírás                       | Kültéri alapszekrény, SzéMaMé: 1200x1200x500 mm, alumínium, 100 mm-es szállítólábazattal és esővédő tetővel, az elülső oldalon kétajtós   |

# Jóváhagyások

Magyarázatok

Megfelelőségi nyilatkozat