

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



# SZ 9785.042

## Profílfékhenger

Állapot: 2026.05.23. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 9785.042 - Profilfélhenger fogantyúrendszerekhez

Profilfélhenger a DIN 18 252 szerinti zárbetétekhez, zár egy csomagon belül ugyanazzal a kulccsal záródik.

## Jellemzők

Cikkszám	SZ 9785.042
Egységcsomag	3 kulccsal zárbetétenként
Hossz	40 mm
Beépítés fogantyúrendszerbe	VX komfortfogantyú profilfélhengerhez TS komfortfogantyú profilfélhengerhez AX Komfortfogantyú AX mini-komfortfogantyú Mini-komfortfogantyú 3 részes EL-hez, profilfélhengerhez AE mini- komfortfogantyú profilfélhengerhez Ergoform-S fogantyú, standard kivitel
Megjegyzés	Kizárólag a megfelelő Rittal fogantyúrendszerhez előkészítve
Zár	Zárbetét: A DIN 18 252 szerinti profilfélhenger Egy cs.e. zárszerkezetetei azonosak, az eltérő csomagolási egységek nem azonos zárszerkezetűek.
Csomagolási egység	2 db
Nettó tömeg	0,28 kg
Bruttó tömeg	0,295 kg
Vámtarifaszám	83016000
ETIM 9	EC000743
ECLASS 8.0	27409218
Termékleírás	CS PROFILFÉLHENGER ZÁR, 2 db/cs