

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CS 9791.045 Kültéri fali ház

Állapot: 2026.05.11. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CS 9791.045 - Kültéri falı ház

Kültéri házak falra vagy oszlopra történő rögzítéshez. Ház-a-házban koncepció, külső ház kitöréssel alul és szellőzőbordákkal a hátoldalon és az oldalfalakon a szellőzés érdekében.



Jellemzők

Cikkszám	CS 9791.045
Termékleírás	Kültéri házak falra vagy oszlopra történő rögzítéshez. Ház-a-házban koncepció, külső ház kitöréssel alul és szellőzőbordákkal a hátoldalon és az oldalfalakon a szellőzés érdekében
Anyag	Ház és szerelőlap: Alumínium, AlMg3 Belső ajtó: 1.4301 nemesacél (AISI 304)
Felület	Ház: porszórt, UV-álló tiszta poliészter
Szín	RAL 7035
Egységcsomag	Duplafalú kültéri ház, teljesen előre szerelt Belső ház szerelőlappal, kábelbevezető lemezzel és biztonsági zárral Szerelő szögidom a kapcsolószekrény belső hőmérséklet szabályozóhoz vagy higrosztáthoz Külső ház formatervezett fedéllel és 3524 E biztonsági zárral 2 C-profil sínek a hátfalon 2 db biztonsági zár
Méret	Szélesség: 630 mm Magasság: 780 mm Mélység: 380 mm

Jellemzők

Belső méretek	Belső szélesség: 560 mm Belső magasság: 560 mm Belső mélység: 308 mm
Szerelőlap mérete (Szé x Ma)	550 mm x 550 mm
Belső ház	Szélesség: 580 mm Magasság: 580 mm Mélység: 333 mm
Zár	Zár kivitel: Elforduló zár Zárak száma: 2
IP védetség az IEC 60 529 szerint	IP 55
Megjegyzés	Szállítási idő megegyezés szerint
Alapanyag	Alumínium
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	22,254 kg
Bruttó tömeg	23,425 kg
Vámtarifaszám	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Termékleírás	CS KÜLTÉRI FALI SZEKRÉNY, RAL7035

Jóváhagyások

Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat UK
--------------	---