

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 9792.055 Kültéri tokozás

Állapot: 2026.06.16. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 9792.055 - Kültéri tokozás AX kompakt kapcsolószekrényhez

AX kompakt kapcsolószekrények tokozása kültéri alkalmazáshoz, amely házburkolatból, hátfalból, aljból és ráakasztható ajtóból áll. Ház a házban kialakítás létrehozásához. Kikönyítés alul, illetve szellőzőrács oldalt és az aljnál a ház ideális átszellőztetéséhez.



Jellemzők

Cikkszám	AX 9792.055
Termékleírás	AX kompakt kapcsolószekrények tokozása kültéri alkalmazáshoz. Ház a házban kialakítás létrehozásához. Kikönyítés alul, illetve szellőzőrács oldalt és az aljnál a ház ideális átszellőztetéséhez.
Előnyei	AX kompakt kapcsolószekrények tokozása kültéri alkalmazáshoz Ház a házban kialakítás létrehozásához Kikönyítés alul, illetve szellőzőrács oldalt és az aljnál a ház ideális átszellőztetéséhez
Anyag	Alumínium AlMg3
Felület	Porszórt
Egységcsomag	Tartósínek falra történő rögzítéshez Kétféle lécs M25 lépcsős kábeltömítés 3 mm-es elforduló zár kéttollú zárbetéttel Földelő- és rögzítőanyagokkal együtt
Megjegyzés	Az alkalmazástól és környezettől függően a tokozásba egy acéllemez vagy nemesacél ház építhető be

Jellemzők

Méret	Szélesség: 421 mm Magasság: 550 mm Mélység: 308 mm
Használható	Házípus: AX Szélesség: = 300 mm Magasság: = 400 mm Mélység: = 210 mm
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	10,5 kg
Bruttó tömeg	11,1 kg
Vámtarifaszám	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Termékleírás	Kültéri burkolat AX szekrényekhez BHT: 421 x 550 x 308mm