

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 9792.065 Kültéri tokozás

Állapot: 2026.06.22. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 9792.065 - Kültéri tokozás AX kompakt kapcsolószekrényhez

AX kompakt kapcsolószekrények tokozása kültéri alkalmazáshoz, amely házburkolatból, hátfalból, aljból és ráakasztható ajtóból áll. Ház a házban kialakítás létrehozásához. Kikönyítés alul, illetve szellőzőrács oldalt és az aljnál a ház ideális átszellőztetéséhez.



Jellemzők

| | |
|--------------|--|
| Cikkszám | AX 9792.065 |
| Termékleírás | AX kompakt kapcsolószekrények tokozása kültéri alkalmazáshoz. Ház a házban kialakítás létrehozásához. Kikönyítés alul, illetve szellőzőrács oldalt és az aljnál a ház ideális átszellőztetéséhez. |
| Előnyei | AX kompakt kapcsolószekrények tokozása kültéri alkalmazáshoz Ház a házban kialakítás létrehozásához Kikönyítés alul, illetve szellőzőrács oldalt és az aljnál a ház ideális átszellőztetéséhez |
| Anyag | Alumínium AlMg3 |
| Felület | Porszórt |
| Egységcsomag | Tartósínek falra történő rögzítéshez Kéfécs lécs M25 lépcsős kábeltömítés 3 mm-es elforduló zár kéttollú zárbetéttel Földelő- és rögzítőanyagokkal együtt |
| Megjegyzés | Az alkalmazástól és környezettől függően a tokozásba egy acéllemez vagy nemesacél ház építhető be |

Jellemzők

| | |
|--------------------|---|
| Méret | Szélesség: 621 mm Magasság: 650 mm Mélység: 308 mm |
| Használható | Házípus: AX Szélesség: = 500 mm Magasság: = 500 mm Mélység: = 210 mm |
| Csomagolási egység | 1 db |
| Nettó tömeg | 15,6 kg |
| Bruttó tömeg | 16,2 kg |
| Vámtarifaszám | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Termékleírás | Kültéri burkolat AX szekrényekhez BHT: 621 x 650 x 308mm |