## Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





# AE 1012.600 Armadietti compatti AE

Stato: 19/12/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



## AE 1012.600 - Armadietti compatti AE Acciaio inox

Armadio compatto AE in acciaio inox, piastra di montaggio inclusa.

#### Caratteristiche

Codice prodotto	AE 1012.600
Materiale	Contenitore: acciaio inox Porta: acciaio inox, guarnizione perimetrale in poliuretano iniettato Piastra di montaggio: lamiera d'acciaio Acciaio inox 1.4301 (AISI 304)
Superficie	Contenitore e porta: lucidatura lineare, grana 400, rugosità RA < 0,8 µm Piastra di montaggio: zincata
Parti incluse nella fornitura	Contenitore con porta/e Piastra di montaggio Chiusura: doppio pettine 3 mm
Grado di protezione NEMA	NEMA 4X
Grado di protezione IP secondo EN 60 529	IP 66
Codice IK	IK08
Dimensioni	Larghezza: 600 mm Altezza: 760 mm Profondità: 210 mm
Dimensioni piastra di montaggio (L x A)	549 mm x 730 mm
Numero di porte	1
Numero di chiusure	2
Chiusura	Esecuzione della chiusura: Chiusura a filo Numero di chiusure: 2 Inserto di chiusura: Doppio pettine 3 mm Material lock: Pressofusione di zinco, nichelata
Materiale di base	Acciaio inox 1.4301 (AISI 304)

© Rittal 2025

### Caratteristiche

Confezione	1 pz.
Peso netto	28.5
Peso lordo	30
Codice tariffa doganale	94032080
EAN	4028177000476
E-Number Sweden	E3404418
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

## Approvazioni

Approvazioni	DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
Spiegazioni	Dichiarazione di conformità Dichiarazione di conformità UK

© Rittal 2025 3