


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AE 1019.500

Armadietti compatti AE

Stato: 7/06/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AE 1019.500 - Armadietti compatti AE Acciaio inox

Armadio compatto AE in acciaio inox, piastra di montaggio inclusa.

Caratteristiche

Codice prodotto	AE 1019.500
Materiale	Contenitore: acciaio inox Porta: acciaio inox, guarnizione perimetrale in poliuretano iniettato Piastra di montaggio: lamiera d'acciaio Acciaio inox 1.4404 (AISI 316L)
Superficie	Contenitore e porta: lucidatura lineare, grana 400, rugosità RA < 0,8 µm Piastra di montaggio: zincata
Parti incluse nella fornitura	Contenitore con porta/e Piastra di montaggio Chiusura: doppio pettine 3 mm Sistema di chiusura su 3 punti
Grado di protezione NEMA	NEMA 12
Grado di protezione IP secondo EN 60 529	IP 55
Codice IK	IK08
Dimensioni	Larghezza: 1.000 mm Altezza: 1.200 mm Profondità: 300 mm
Dimensioni piastra di montaggio (L x A)	940 mm x 1.155 mm
Numero di porte	2
Chiusura	Esecuzione della chiusura: Sistema di chiusura su 3 punti Numero di chiusure: 1 Inserto di chiusura: Doppio pettine 3 mm Material lock: Acciaio inox 1.4301 (AISI 304)
Materiale di base	Acciaio inox 1.4404 (AISI 316L)
Confezione	1 pz.

Caratteristiche

Peso netto	76,4 kg
Peso lordo	79,5 kg
Codice tariffa doganale	94032080
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Descrizione prodotto	AE Armadietto compatto, LxAxP: 1000 x 1200 x 300 mm, acciaio inox 1.4404, con piastra di montaggio, a due porte, chiusura su 3 punti

Approvazioni

Approvazioni	DNV UL + C-UL (listed)
Spiegazioni	Dichiarazione di conformità Dichiarazione di conformità UK