

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AX 1100.000

## Armadio AX, lamiera d'acciaio

Stato: 20/06/2026 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AX 1100.000 - Armadio AX, lamiera d'acciaio

L'armadio compatto AX, con bugnature in rilievo integrate sul tetto, sul fondo e sui lati, riproduce il noto reticolo di fissaggio da 25 mm dell'armadio di grandi dimensioni VX25. Grazie a questo sistema unico e brevettato, gli armadi compatti AX sono predisposti per tutti i casi di ampliamento e retrofitting. I componenti e gli accessori di gamma possono essere installati sulle guide in modo semplice, rapido e sicuro, anche in un secondo tempo, senza la necessità di eseguire forature.



## Caratteristiche

Codice prodotto

AX 1100.000

Vantaggi

Maggiori opzioni di allestimento interno grazie alla soluzione tecnica con bugnature integrate e compatibili con accessori con passo meccanico da 25 mm, in combinazione con la guida di allestimento interno e l'ampia gamma di accessori a catalogo  
Mantenimento del grado di protezione (approvazione UL) grazie al montaggio della chassis di allestimento interno senza forature  
Livello di montaggio supplementare e maggiore capacità di carico con la guida di allestimento del fondo  
Progettazione e configurazione semplificate con il Configuratore Rittal RiPanel

Materiale

Contenitore: lamiera d'acciaio  
Porta: lamiera d'acciaio, guarnizione perimetrale in poliuretano iniettato

Superficie

Contenitore e porta: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna, bucciata  
Piastra di montaggio: zincata

# Caratteristiche

Colore	RAL 7035
Parti incluse nella fornitura	Contenitore con porta/e Flangia/flange sul fondo del contenitore Piastra di montaggio Listello forato della porta Chiusura: doppio pettine 3 mm
Grado di protezione NEMA	NEMA 1 NEMA 12
Grado di protezione IP secondo EN 60 529	IP 55
Type rating secondo UL 50E	Type 1 Type 12
Codice IK	IK10
Dimensioni	Larghezza: 1.000 mm Altezza: 760 mm Profondità: 210 mm
Spessore porta	2 mm
Spessore contenitore	1,5 mm
Spessore piastra di montaggio	2,5 mm
Dimensioni piastra di montaggio (L x A)	945 mm x 735 mm
Numero di porte	2
Numero di chiusure	2
Chiusura	Esecuzione della chiusura: Chiusura a filo Numero di chiusure: 2 Inserto di chiusura: Doppio pettine 3 mm
Flangia	Grandezza: 3 Quantità: 2
Materiale di base	Lamiera d'acciaio
Confezione	1 pz.
Peso netto	46,5 kg

## Caratteristiche

Peso lordo	49 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	158,98 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF	Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale	94032080
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Descrizione prodotto	AX Armadio Compatto LXXP 1000X760X210 mm Lamiera d'acciaio con Piastra di Montaggio a due Porte con due Chiusure a Filo

## Approvazioni

Approvazioni	Bureau Veritas DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Certificati	Grado di protezione
Spiegazioni	Dichiarazione del costruttore Dichiarazione di conformità Dichiarazione di conformità UK PCF-declaration