

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AE 1110.500

Armadietti compatti AE

Stato: 25/01/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

AE 1110.500 - Armadietti compatti AE

Contenitore con porta in lamiera d'acciaio verniciata con piastra di montaggio e flangia sul fondo.

Caratteristiche

| | |
|--|---|
| Codice prodotto | AE 1110.500 |
| Materiale | Contenitore: lamiera d'acciaio Porta: lamiera d'acciaio, guarnizione perimetrale in poliuretano iniettato |
| Superficie | Contenitore e porta: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna, bucciata Piastra di montaggio: zincata |
| Colore | RAL 7035 |
| Parti incluse nella fornitura | Contenitore chiuso su tutti i lati, con porta/e incernierata/e Flangia/flange sul fondo del contenitore Piastra di montaggio Chiusura: doppio pettine 3 mm |
| Grado di protezione NEMA | NEMA 12 |
| Grado di protezione IP secondo EN 60 529 | IP 55 |
| Codice IK | IK08 |
| Dimensioni | Larghezza: 1.000 mm Altezza: 1.000 mm Profondità: 300 mm |
| Spessore porta | 2 mm |
| Spessore contenitore | 1,5 mm |
| Spessore piastra di montaggio | 3 mm |
| Dimensioni piastra di montaggio (L x A) | 939 mm x 955 mm |
| Numero di porte | 2 |
| Numero di chiusure | 2 |

Caratteristiche

| | |
|-------------------------|---|
| Chiusura | Esecuzione della chiusura: Chiusura a filo Numero di chiusure: 2 Inserto di chiusura: Doppio pettine 3 mm |
| Flangia | Grandezza: 4 Quantità: 2 |
| Materiale di base | Lamiera d'acciaio |
| Confezione | 1 pz. |
| Peso netto | 65 |
| Peso lordo | 67.1 |
| Codice tariffa doganale | 94032080 |
| EAN | 4028177252394 |
| E-Number Sweden | E3404620 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |

Approvazioni

| | |
|--------------|---|
| Approvazioni | DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed) |
| Spiegazioni | Dichiarazione di conformità Dichiarazione di conformità UK |