

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 1113.000

Aradio AX, lamiera d'acciaio

Stato: 20/12/2025 (Fonte: ittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 1113.000 - Armadio AX, lamiera d'acciaio

L'armadio compatto AX, con bugnature in rilievo integrate sul tetto, sul fondo e sui lati, riproduce il noto reticolo di fissaggio da 25 mm dell'armadio di grandi dimensioni VX25. Grazie a questo sistema unico e brevettato, gli armadi compatti AX sono predisposti per tutti i casi di ampliamento e retrofitting. I componenti e gli accessori di gamma possono essere installati sulle guide in modo semplice, rapido e sicuro, anche in un secondo tempo, senza la necessità di eseguire forature.



Caratteristiche

Codice prodotto	AX 1113.000
Vantaggi	<p>Maggiori opzioni di allestimento interno grazie alla soluzione tecnica con bugnature integrate e compatibili con accessori con passo meccanico da 25 mm, in combinazione con la guida di allestimento interno e l'ampia gamma di accessori a catalogo</p> <p>Mantenimento del grado di protezione (approvazione UL) grazie al montaggio della chassis di allestimento interno senza forature</p> <p>Livello di montaggio supplementare e maggiore capacità di carico con la guida di allestimento del fondo</p> <p>Progettazione e configurazione semplificate con il Configuratore Rittal RiPanel</p>
Materiale	<p>Contenitore: lamiera d'acciaio</p> <p>Porta: lamiera d'acciaio, guarnizione perimetrale in poliuretano iniettato</p>
Superficie	<p>Contenitore e porta: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna, bucciata</p> <p>Piastra di montaggio: zincata</p>

Caratteristiche

Colore	RAL 7035
Parti incluse nella fornitura	Contenitore con porta/e Flangia/flange sul fondo del contenitore Piastra di montaggio Listello forato della porta Chiusura: doppio pettine 3 mm
Grado di protezione IP secondo EN 60 529	IP 55
Type rating secondo UL 50E	Type 1 Type 12
Codice IK	IK10
Dimensioni	Larghezza: 1.200 mm Altezza: 600 mm Profondità: 300 mm
Spessore porta	2 mm
Spessore contenitore	1,5 mm
Spessore piastra di montaggio	2,5 mm
Dimensioni piastra di montaggio (L x A)	1.145 mm x 575 mm
Numero di porte	2
Numero di chiusure	2
Chiusura	Esecuzione della chiusura: Chiusura a filo Inserto di chiusura: Doppio pettine 3 mm
Flangia	Grandezza: 7 Quantità: 2
Materiale di base	Lamiera d'acciaio
Confezione	1 pz.
Peso netto	50.065
Peso lordo	51.317
Codice tariffa doganale	94032080
EAN	4028177995277

Caratteristiche

ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Approvazioni

Approvazioni	UL + C-UL (listed)
Certificati	Grado di protezione
Spiegazioni	Dichiarazione del costruttore Dichiarazione di conformità Dichiarazione di conformità UK
