


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 1182.095

VX IT Open

Stato: 21/06/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 1182.095 - VX IT Open

VX IT versione standard, senza porta anteriore e posteriore



Caratteristiche

Codice prodotto	VX 1182.095
Esecuzione	Telaio dell'armadio VX con tetto senza porta anteriore e posteriore aerato senza pareti laterali
Superficie	Telaio dell'armadio: trattamento di fondo ad immersione Allestimento interno: verniciata
General colour	RAL 7035
Colore	Telaio dell'armadio e tetto: RAL 7035 Allestimento interno: RAL 9005
Parti incluse nella fornitura	Struttura dell'armadio Profili portanti 19" Distanziali, altezza 50 mm, per il sollevamento di una lamiera a soffitto attraverso l'apertura del ventilatore, per la ventilazione passiva (fornitura sciolta). Non necessario per le versioni senza apertura. 12 x fastener 19" da 1 HE, contatto elettrico (non montati) 25 viti torx, conduttive (fornite non montate) Pallet IPPC Lamiera del tetto, in più parti, con ingresso cavi laterale in profondità, su entrambi i lati, predisposta per unità di ventilazione

Caratteristiche

Dimensioni	Larghezza: 800 mm Altezza: 2.000 mm Profondità: 1.000 mm
Unità di altezza	42 HE
Spazio libero dal piano da 19", anteriore/posteriore	87 mm / 193 mm
Mounting position of the 482.6 mm (19") level	anteriori e posteriori
Distanza tra i piani in condizione di pronta consegna	720 mm
Sistema di fissaggio 19"	avvitato alla parte superiore e inferiore dei sostegni di profondità
Esecuzione	Standard
Variante per tetto	in più parti, con ingresso cavi laterale in profondità, su entrambi i lati, predisposta per unità di ventilazione
Esecuzione profili	profili portanti 19" standard nel VX IT
Variante fondo	aperto
Esecuzione per piano/i da 19"	anteriori e posteriori
Capacità di carico	15.000 N
Capacità di carico (statico) massima per armadio secondo UL 2416	12.000 N
Materiale di base	Lamiera d'acciaio
Confezione	1 pz.
Peso netto	67 kg
Peso lordo	69 kg
Codice tariffa doganale	94032080
ETIM 9	EC002499
ETIM 8	EC002499
ECLASS 8.0	27180207

Caratteristiche

Descrizione prodotto

VX IT Open, profili 19" avvitati ai sostegni di profondità in alto e in basso, LxAxP: 800x2000x1000 mm, RAL 7035

Approvazioni

Spiegazioni

Dichiarazione del costruttore

Dichiarazione di conformità