## Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





# AX 1260.000 Armadio AX, lamiera d'acciaio

Stato: 4/11/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



### AX 1260.000 - Armadio AX, lamiera d'acciaio

L'armadio compatto AX, con bugnature in rilievo integrate sul tetto, sul fondo e sui lati, riproduce il noto reticolo di fissaggio da 25 mm dell'armadio di grandi dimensioni VX25. Grazie a questo sistema unico e brevettato, gli armadi compatti AX sono predisposti per tutti i casi di ampliamento e retrofitting. I componenti e gli accessori di gamma possono essere installati sulle guide in modo semplice, rapido e sicuro, anche in un secondo tempo, senza la necessità di eseguire forature.







#### Caratteristiche

Codice prodotto	AX 1260.000
Vantaggi	Maggiori opzioni di allestimento interno grazie alla soluzione tecnica con bugnature integrate e compatibili con accessori con passo meccanico da 25 mm, in combinazione con la guida di allestimento interno e l'ampia gamma di accessori a catalogo Mantenimento del grado di protezione (approvazione UL) grazie al montaggio della chassis di allestimento interno senza forature Livello di montaggio supplementare e maggiore capacità di carico con la guida di allestimento del fondo Progettazione e configurazione semplificate con il Configuratore Rittal RiPanel
Materiale	Contenitore: lamiera d'acciaio Porta: lamiera d'acciaio, guarnizione perimetrale in poliuretano iniettato
Superficie	Contenitore e porta: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna, bucciata Piastra di montaggio: zincata

© Rittal 2025 2

## Caratteristiche

Colore	RAL 7035
Parti incluse nella fornitura	Contenitore con porta/e
	Flangia/flange sul fondo del contenitore
	Piastra di montaggio
	Listello forato della porta
	Chiusura: doppio pettine 3 mm
Grado di protezione NEMA	NEMA 1
	NEMA 3R
	NEMA 4
	NEMA 12
Grado di protezione IP secondo EN 60 529	IP 66
Type rating secondo UL 50E	Type 1
	Type 3R
	Type 4
	Type 12
Codice IK	IK10
Dimensioni	Larghezza: 600 mm
	Altezza: 1.200 mm
	Profondità: 300 mm
Spessore porta	2 mm
Spessore contenitore	1,5 mm
Spessore piastra di montaggio	2,5 mm
Dimensioni piastra di montaggio (L x A)	545 mm x 1.175 mm
Numero di porte	1
Battuta della porta reversibile	sì
Chiusura	Esecuzione della chiusura: Sistema di chiusura su 3 punti
	Numero di chiusure: 1
	Inserto di chiusura: Doppio pettine 3 mm
	Grandezza: 7
Flangia	Granuezza. /
Flangia	Quantità: 1

© Rittal 2025 3

## Caratteristiche

1 pz.
45.4
45.4
50
156,9 kg CO2 eq (Cat B)
Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
94032080
4028177813274
E3465165
EC000261
EC000261
27180101

## Approvazioni

Approvazioni	Bureau Veritas
	DNV-GL
	Lloyds Register of Shipping
	UL + C-UL (listed)
Spiegazioni	Dichiarazione del costruttore
	Dichiarazione di conformità
	Dichiarazione di conformità UK
	PCF-declaration

© Rittal 2025