Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





AE 1260.500 Armadietti compatti AE

Stato: 15/11/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



AE 1260.500 - Armadietti compatti AE

Contenitore con porta in lamiera d'acciaio verniciata con piastra di montaggio e flangia sul fondo.

Caratteristiche

Codice prodotto	AE 1260.500
Materiale	Contenitore: lamiera d'acciaio Porta: lamiera d'acciaio, guarnizione perimetrale in poliuretano iniettato
Superficie	Contenitore e porta: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna, bucciata Piastra di montaggio: zincata
Colore	RAL 7035
Parti incluse nella fornitura	Contenitore chiuso su tutti i lati, con porta/e incernierata/e Flangia/flange sul fondo del contenitore Piastra di montaggio Chiusura: doppio pettine 3 mm Sistema di chiusura su 3 punti
Grado di protezione NEMA	NEMA 4
Grado di protezione IP secondo EN 60 529	IP 66
Codice IK	IK08
Dimensioni	Larghezza: 600 mm Altezza: 1.200 mm Profondità: 300 mm
Spessore porta	2 mm
Spessore contenitore	1,5 mm
Spessore piastra di montaggio	3 mm
Dimensioni piastra di montaggio (L x A)	540 mm x 1.155 mm

© Rittal 2025

Caratteristiche

Battuta della porta reversibile	sì
Chiusura	Esecuzione della chiusura: Sistema di chiusura su 3 punti Numero di chiusure: 1 Inserto di chiusura: Doppio pettine 3 mm
Flangia	Grandezza: 5 Quantità: 1
Materiale di base	Lamiera d'acciaio
Confezione	1 pz.
Peso netto	49.4
Peso lordo	51
Codice tariffa doganale	94032080
EAN	4028177252448
E-Number Sweden	E3404625
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Approvazioni

Approvazioni	Bureau Veritas
	DNV-GL
	Lloyds Register of Shipping
	UL + C-UL (listed)
Spiegazioni	Dichiarazione di conformità
	Dichiarazione di conformità UK

© Rittal 2025 3