Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# HD 1312.600

# Armadio compatto HD, monoporta

Stato: 8/11/2026 (Fonte: www.rittal.com/it-it)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# HD 1312.600 - Armadio compatto HD, monoporta

Soluzione di contenitori specifica per le esigenze dell'industria alimentare e delle bevande. Il tetto del contenitore è inclinato di 30°. Guarnizione di colore blu idonea per applicazioni alimenti, per una facile identificazione di eventuali contaminazioni





## Caratteristiche

| | |
|---|---|
| Codice prodotto | HD 1312.600 |
| Esecuzione | Contenitori Hygienic Design |
| Modifica del prodotto | L'armadio compatto HD, a porta singola, a partire da giugno 2020 viene fornito con la nuova piastra di montaggio dell'armadio compatto AX. |
| Materiale | Contenitore e porta: acciaio inox 1.4301 (AISI 304)<br>Piastra di montaggio: lamiera d'acciaio<br>Inserto di chiusura HD: acciaio inox 1.4404 (AISI 316L)<br>Guarnizione: silicone conforme alla direttiva FDA (Food and Drug Administrations) 21 CFR 177.2600 |
| Superficie | Contenitore e porta: lucidatura lineare, grana 400, rugosità RA < 0,8 µm<br>Piastra di montaggio: zincata<br>Guarnizione: blu (RAL 5010) |
| Parti incluse nella fornitura | Contenitore chiuso su tutti i lati<br>Porta con guarnizione sostituibile<br>Battuta della porta a destra, reversibile a sinistra<br>Piastra di montaggio |

# Caratteristiche

| | |
|---|---|
| Dimensioni | Larghezza: 610 mm<br>Altezza frontale: 810 mm<br>Altezza posteriore: 981 mm<br>Profondità: 300 mm |
| Dimensioni piastra di montaggio (L x A) | 550 mm x 735 mm |
| Angolo di apertura della porta | 125° |
| Codice IK | IK08 |
| Materiale di base | Acciaio inox 1.4301 (AISI 304) |
| Grado di protezione IP secondo IEC 60 529 | IP 66<br>IP X9 |
| Protection category NEMA | NEMA 1<br>NEMA 3<br>NEMA 3X<br>NEMA 4<br>NEMA 4X<br>NEMA 12<br>NEMA 13 |
| Type rating secondo 508A | Type 1<br>Type 3<br>Type 3X<br>Type 4<br>Type 4X<br>Type 12<br>Type 13 |
| Confezione | 1 pz. |
| Peso netto | 35 kg |
| Peso lordo | 38 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 114,6 |
| Codice tariffa doganale | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |

# Caratteristiche

| | |
|---|---|
| Descrizione prodotto | HD armadi compatti LAP: 610x810(H1)x981(H2)x300 mm, acciaio inox, 1.4301, con piastra di montaggio, con porta incernierata e guarnizione in silicone |

# Approvazioni

| | |
|---|---|
| Approvazioni | UL + C-UL (listed) |
| Spiegazioni | Dichiarazione di conformità<br>Dichiarazione di conformità UK<br>PCF-declaration |