

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



HD 1318.600

Armadio compatto HD, doppia porta

Stato: 12/01/2026 (Fonte: ittal.com/it-it)



FRIEDHELM LOH GROUP

HD 1318.600 - Armadio compatto HD, doppia porta

Soluzione di contenitori specifica per le esigenze dell'industria alimentare e delle bevande. Il tetto del contenitore è inclinato di 30°. Guarnizione di colore blu idonea per applicazioni alimenti, per una facile identificazione di eventuali contaminazioni



Caratteristiche

Codice prodotto	HD 1318.600
Esecuzione	Contenitori Hygienic Design
Materiale	Contenitore e porte: acciaio inox 1.4301 (AISI 304) Piastra di montaggio: lamiera d'acciaio Inserto di chiusura HD: acciaio inox 1.4404 (AISI 316L) Guarnizione: silicone conforme alla direttiva FDA (Food and Drug Administrations) 21 CFR 177.2600
Superficie	Contenitore e porta: lucidatura lineare, grana 400, rugosità RA < 0,8 µm Piastra di montaggio: zincata Guarnizione: blu (RAL 5010)
Parti incluse nella fornitura	Contenitore chiuso su tutti i lati Porta con guarnizione iniettata Piastra di montaggio
Dimensioni	Larghezza: 1.010 mm Altezza frontale: 1.050 mm Altezza posteriore: 1.280 mm Profondità: 400 mm

Caratteristiche

Dimensioni piastra di montaggio (L x A) 945 mm x 975 mm

Angolo di apertura della porta 125°

Codice IK IK08

Materiale di base Acciaio inox 1.4301 (AISI 304)

Grado di protezione IP secondo IEC 60 529 IP 66
IP X9

Protection category NEMA NEMA 1
NEMA 3
NEMA 3X
NEMA 4
NEMA 4X
NEMA 12
NEMA 13

Type rating secondo UL 50E Type 1
Type 3
Type 3X
Type 4
Type 4X
Type 12
Type 13

Confezione 1 pz.

Peso netto 80

Peso lordo 82

Codice tariffa doganale 94032080

EAN 4028177918535

ETIM 9 EC000261

ETIM 8 EC000261

ECLASS 8.0 27180101

Approvazioni

Approvazioni	UL + C-UL (listed)
Spiegazioni	Dichiarazione di conformità Dichiarazione di conformità UK
