


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**HD 1319.600**

**Armadio compatto HD, doppia porta**

Stato: 14/01/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)



FRIEDHELM LOH GROUP

# HD 1319.600 - Armadio compatto HD, doppia porta

Soluzione di contenitori specifica per le esigenze dell'industria alimentare e delle bevande. Il tetto del contenitore è inclinato di 30°. Guarnizione di colore blu idonea per applicazioni alimenti, per una facile identificazione di eventuali contaminazioni



## Caratteristiche

Codice prodotto	HD 1319.600
Esecuzione	Contenitori Hygienic Design
Materiale	Containitore e porte: acciaio inox 1.4301 (AISI 304) Piastra di montaggio: lamiera d'acciaio Inserto di chiusura HD: acciaio inox 1.4404 (AISI 316L) Guarnizione: silicone conforme alla direttiva FDA (Food and Drug Administrations) 21 CFR 177.2600
Superficie	Containitore e porta: lucidatura lineare, grana 400, rugosità RA < 0,8 µm Piastra di montaggio: zincata Guarnizione: blu (RAL 5010)
Parti incluse nella fornitura	Containitore chiuso su tutti i lati Porta con guarnizione iniettata Piastra di montaggio
Dimensioni	Larghezza: 1.010 mm Altezza frontale: 1.250 mm Altezza posteriore: 1.480 mm Profondità: 400 mm

# Caratteristiche

Dimensioni piastra di montaggio (L x A) 945 mm x 1.175 mm

Angolo di apertura della porta 125°

Codice IK IK08

Materiale di base Acciaio inox 1.4301 (AISI 304)

Grado di protezione IP secondo IEC 60 529 IP 66  
IP X9

Protection category NEMA NEMA 1  
NEMA 3  
NEMA 3X  
NEMA 4  
NEMA 4X  
NEMA 12  
NEMA 13

Type rating secondo UL 50E Type 1  
Type 3  
Type 3X  
Type 4  
Type 4X  
Type 12  
Type 13

Confezione 1 pz.

Peso netto 91.2

Peso lordo 92.5

Codice tariffa doganale 94032080

EAN 4028177918528

ETIM 9 EC000261

ETIM 8 EC000261

ECLASS 8.0 27180101

# Approvazioni

Approvazioni	UL + C-UL (listed)
Spiegazioni	Dichiarazione di conformità Dichiarazione di conformità UK