### Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





# AE 1339.500 Armadietti compatti AE

Stato: 5/12/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



## AE 1339.500 - Armadietti compatti AE

Contenitore con porta in lamiera d'acciaio verniciata con piastra di montaggio e flangia sul fondo.

#### Caratteristiche

Codice prodotto	AE 1339.500
Materiale	Contenitore: lamiera d'acciaio Porta: lamiera d'acciaio, guarnizione perimetrale in poliuretano iniettato
Superficie	Contenitore e porta: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna, bucciata Piastra di montaggio: zincata
Colore	RAL 7035
Parti incluse nella fornitura	Contenitore chiuso su tutti i lati, con porta/e incernierata/e Flangia/flange sul fondo del contenitore Piastra di montaggio Chiusura: doppio pettine 3 mm
Grado di protezione NEMA	NEMA 4
Grado di protezione IP secondo EN 60 529	IP 66
Codice IK	IK08
Dimensioni	Larghezza: 600 mm Altezza: 380 mm Profondità: 350 mm
Spessore porta	1,5 mm
Spessore contenitore	1,5 mm
Spessore piastra di montaggio	2,5 mm
Dimensioni piastra di montaggio (L x A)	549 mm x 355 mm
Numero di porte	1
Battuta della porta reversibile	sì

© Rittal 2025

#### Caratteristiche

Numero di chiusure	1	
Chiusura	Esecuzione della chiusura: Chiusura a filo Numero di chiusure: 1 Inserto di chiusura: Doppio pettine 3 mm	
Flangia	Grandezza: 5 Quantità: 1	
Materiale di base	Lamiera d'acciaio	
Confezione	1 pz.	
Peso netto	17.798	
Peso lordo	18.64	
Codice tariffa doganale	94032080	
EAN	4028177252479	
E-Number Sweden	E3404628	
ECLASS 8.0	27180101	

## Approvazioni

Approvazioni	Bureau Veritas
	DNV-GL
	Lloyds Register of Shipping
	UL + C-UL (listed)
Spiegazioni	Dichiarazione di conformità
	Dichiarazione di conformità UK

© Rittal 2025 3