

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AE 1376.500

## Armadietti compatti AE

Stato: 17/04/2026 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AE 1376.500 - Armadietti compatti AE

Contenitore con porta in lamiera d'acciaio verniciata con piastra di montaggio e flangia sul fondo.

## Caratteristiche

Codice prodotto	AE 1376.500
Materiale	Contenitore: lamiera d'acciaio Porta: lamiera d'acciaio, guarnizione perimetrale in poliuretano iniettato
Superficie	Contenitore e porta: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna, bucciata Piastra di montaggio: zincata
Colore	RAL 7035
Parti incluse nella fornitura	Contenitore chiuso su tutti i lati, con porta/e incernierata/e Flangia/flange sul fondo del contenitore Piastra di montaggio Chiusura: doppio pettine 3 mm
Grado di protezione NEMA	NEMA 4
Grado di protezione IP secondo EN 60 529	IP 66
Codice IK	IK08
Dimensioni	Larghezza: 600 mm Altezza: 760 mm Profondità: 350 mm
Spessore porta	2 mm
Spessore contenitore	1,5 mm
Spessore piastra di montaggio	3 mm
Dimensioni piastra di montaggio (L x A)	549 mm x 730 mm
Numero di porte	1
Battuta della porta reversibile	sì

## Caratteristiche

Numero di chiusure	2
Chiusura	Esecuzione della chiusura: Chiusura a filo Numero di chiusure: 2 Insero di chiusura: Doppio pettine 3 mm
Flangia	Grandezza: 5 Quantità: 1
Materiale di base	Lamiera d'acciaio
Confezione	1 pz.
Peso netto	35,25 kg
Peso lordo	36 kg
Codice tariffa doganale	94032080
ECLASS 8.0	27180101
Descrizione prodotto	AE Armadietto compatto, LxAxP: 600 x 760 x 350 mm, lamiera d'acciaio, con piastra di montaggio, monoporta, con due chiusure a filo

## Approvazioni

Approvazioni	Bureau Veritas DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
Spiegazioni	Dichiarazione di conformità Dichiarazione di conformità UK