


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AX 1432.000

### Armadi compatti AX Plastic

Stato: 22/02/2026 (Fonte: [ittal.com/it-it](http://ittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AX 1432.000 - Armadi compatti AX Plastic senza vetro d'ispezione

I contenitori AX Plastic sono ideali per applicazioni in ambienti difficili. Le numerose boccole di montaggio presenti nel contenitore consentono allestimenti interni personalizzati a passo meccanico da 25 mm, ad esempio con elementi a chassis e guide.



## Caratteristiche

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Codice prodotto               | AX 1432.000   |
| Esecuzione                    | senza vetro d'ispezione   |
| Materiale                     | Contenitore e porta: poliestere rinforzato con fibre di vetro PRFV<br>Porta: guarnizione perimetrale in poliuretano iniettato<br>Piastra di montaggio: lamiera d'acciaio<br>Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0<br>Esente da aloni   |
| Superficie                    | Contenitore e porta: non trattati, plastica colorata<br>Piastra di montaggio: zincata   |
| Colore                        | Similare RAL 7035   |
| Parti incluse nella fornitura | Contenitore chiuso su tutti i lati, porta incernierata, chiusura a doppio pettine 3 mm<br>Battuta della porta a destra, reversibile a sinistra<br>Piastra di montaggio<br>Doppia guarnizione sul bordo superiore e inferiore della porta con funzione di listello antipioggia integrato |

# Caratteristiche

|  |   |
|--|---|
| Nota                                     | Se esposto a radiazioni UV prolungate (luce solare) e pioggia, si consiglia di trattare la superficie con una vernice PUR spray per evitare eventuali alterazioni visive della superficie. Prezzi e tempi di consegna su richiesta. |
| Grado di protezione NEMA                 | NEMA 1<br>NEMA 3R<br>NEMA 3RX<br>NEMA 4<br>NEMA 4X<br>NEMA 12   |
| Grado di protezione IP secondo EN 60 529 | IP 66   |
| Type rating secondo UL 50E               | Type 1<br>Type 3R<br>Type 3RX<br>Type 4<br>Type 4X<br>Type 12   |
| Classe di isolamento                     | II (a 1000 V AC)  |
| Codice IK                                | IK09  |
| Dimensioni                               | Larghezza: 250 mm<br>Altezza: 350 mm<br>Profondità: 150 mm  |
| Spessore piastra di montaggio            | 2,5 mm  |
| Dimensioni piastra di montaggio (L x A)  | 155 mm x 275 mm   |
| Angolo di apertura della porta           | 130°  |
| Numero di chiusure                       | 1   |
| Materiale di base                        | Plastica  |
| Norme                                    | Soddisfa la certificazione per applicazioni outdoor F1 secondo UL 746C  |

## Caratteristiche

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Indicazioni per il montaggio | Per il fissaggio dei componenti nel contenitore sono necessarie le viti di allestimento interno<br>La squadretta universale può essere utilizzata per il montaggio dei componenti |
| Confezione                   | 1 pz.   |
| Peso netto                   | 4,54 kg   |
| Peso lordo                   | 4,74 kg   |
| Codice tariffa doganale      | 94037000  |
| ETIM 9                       | EC000261  |
| ETIM 8                       | EC000261  |
| ECLASS 8.0                   | 27180101  |
| Descrizione prodotto         | Armadio compatto AX Plastic, LxAxP: 250x350x150 mm, senza vetro d'ispezione   |

## Approvazioni

|              |  |
|--------------|--|
| Approvazioni | DNV-GL<br>Lloyds Register of Shipping<br>UL + C-UL (listed)                |
| Certificati  | pressure load<br>Negative Certificate<br>Superficie<br>Grado di protezione |
| Spiegazioni  | Dichiarazione di conformità<br>Dichiarazione di conformità UK              |