


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 1434.000

Armadi compatti AX Plastic

Stato: 5/02/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 1434.000 - Armadi compatti AX Plastic senza vetro d'ispezione

I contenitori AX Plastic sono ideali per applicazioni in ambienti difficili. Le numerose boccole di montaggio presenti nel contenitore consentono allestimenti interni personalizzati a passo meccanico da 25 mm, ad esempio con elementi a chassis e guide.



Caratteristiche

| | |
|-------------------------------|---|
| Codice prodotto | AX 1434.000 |
| Esecuzione | senza vetro d'ispezione |
| Materiale | Contenitore e porta: poliestere rinforzato con fibre di vetro PRFV Porta: guarnizione perimetrale in poliuretano iniettato Piastra di montaggio: lamiera d'acciaio Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0 Esente da aloni |
| Superficie | Contenitore e porta: non trattati, plastica colorata Piastra di montaggio: zincata |
| Colore | Similare RAL 7035 |
| Parti incluse nella fornitura | Contenitore chiuso su tutti i lati, porta incernierata, chiusura a doppio pettine 3 mm Battuta della porta a destra, reversibile a sinistra Piastra di montaggio Doppia guarnizione sul bordo superiore e inferiore della porta con funzione di listello antipioggia integrato |

Caratteristiche

| | |
|--|---|
| Nota | Se esposto a radiazioni UV prolungate (luce solare) e pioggia, si consiglia di trattare la superficie con una vernice PUR spray per evitare eventuali alterazioni visive della superficie. Prezzi e tempi di consegna su richiesta. |
| Grado di protezione NEMA | NEMA 1 NEMA 3R NEMA 3RX NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12 |
| Grado di protezione IP secondo EN 60 529 | IP 66 |
| Type rating secondo UL 50E | Type 1 Type 3R Type 3RX Type 4 Type 4X Type 12 |
| Classe di isolamento | II (a 1000 V AC) |
| Codice IK | IK09 |
| Dimensioni | Larghezza: 300 mm Altezza: 400 mm Profondità: 200 mm |
| Spessore piastra di montaggio | 2,5 mm |
| Dimensioni piastra di montaggio (L x A) | 205 mm x 325 mm |
| Angolo di apertura della porta | 130° |
| Numero di chiusure | 2 |
| Materiale di base | Plastica |
| Norme | Soddisfa la certificazione per applicazioni outdoor F1 secondo UL 746C |

Caratteristiche

| | |
|------------------------------|---|
| Indicazioni per il montaggio | Per il fissaggio dei componenti nel contenitore sono necessarie le viti di allestimento interno La squadretta universale può essere utilizzata per il montaggio dei componenti |
| Confezione | 1 pz. |
| Peso netto | 6.36 |
| Peso lordo | 6.96 |
| Codice tariffa doganale | 94037000 |
| EAN | 4028177006409 |
| E-Number Sweden | E3465347 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |

Approvazioni

| | |
|--------------|--|
| Approvazioni | DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed) |
| Certificati | pressure load Negative Certificate Superficie Grado di protezione |
| Spiegazioni | Dichiarazione di conformità Dichiarazione di conformità UK |
