#### Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





## AX 1444.000 Armadi compatti AX Plastic

Stato: 19/12/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



# AX 1444.000 - Armadi compatti AX Plastic senza vetro d'ispezione

I contenitori AX Plastic sono ideali per applicazioni in ambienti difficili. Le numerose boccole di montaggio presenti nel contenitore consentono allestimenti interni personalizzati a passo meccanico da 25 mm, ad esempio con elementi a chassis e guide.







#### Caratteristiche

Codice prodotto	AX 1444.000
Esecuzione	senza vetro d'ispezione
Materiale	Contenitore e porta: poliestere rinforzato con fibre di vetro PRFV
	Porta: guarnizione perimetrale in poliuretano iniettato
	Piastra di montaggio: lamiera d'acciaio
	Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0
	Esente da aloni
Superficie	Contenitore e porta: non trattati, plastica colorata
	Piastra di montaggio: zincata
Colore	Similare RAL 7035
Parti incluse nella fornitura	Contenitore chiuso su tutti i lati, porta incernierata, chiusura a
	doppio pettine 3 mm
	Battuta della porta a destra, reversibile a sinistra
	Piastra di montaggio
	Doppia guarnizione sul bordo superiore e inferiore della porta cor
	funzione di listello antipioggia integrato

© Rittal 2025 2

#### Caratteristiche

Nota	Se esposto a radiazioni UV prolungate (luce solare) e pioggia, si consiglia di trattare la superficie con una vernice PUR spray per evitare eventuali alterazioni visive della superficie. Prezzi e tempi d consegna su richiesta.
Grado di protezione NEMA	NEMA 1
	NEMA 3R
	NEMA 3RX
	NEMA 4
	NEMA 4X
	NEMA 12
Grado di protezione IP secondo EN 60 529	IP 66
Type rating secondo UL 50E	Type 1
	Type 3R
	Type 3RX
	Type 4
	Type 4X
	Type 12
Classe di isolamento	II (a 1000 V AC)
Codice IK	IK09
Dimensioni	Larghezza: 400 mm
	Altezza: 400 mm
	Profondità: 200 mm
Spessore piastra di montaggio	2,5 mm
Dimensioni piastra di montaggio (L x A)	305 mm x 325 mm
Angolo di apertura della porta	130°
Numero di chiusure	2
Materiale di base	Plastica
Norme	Soddisfa la certificazione per applicazioni outdoor F1 secondo UL 746C

© Rittal 2025 3

#### Caratteristiche

Indicazioni per il montaggio	Per il fissaggio dei componenti nel contenitore sono necessarie le viti di allestimento interno La squadretta universale può essere utilizzata per il montaggio de componenti
Confezione	1 pz.
Peso netto	7
Peso lordo	8.5
Codice tariffa doganale	94037000
EAN	4028177006478
E-Number Sweden	E3465348
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

### Approvazioni

Approvazioni	DNV-GL
	Lloyds Register of Shipping
	UL + C-UL (listed)
Certificati	pressure load
	Negative Certificate
	Superficie
	Grado di protezione
Spiegazioni	Dichiarazione di conformità
	Dichiarazione di conformità UK

© Rittal 2025