

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 1449.000

Armadi compatti AX Plastic

Stato: 31/07/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 1449.000 - Armadi compatti AX Plastic con vetro d'ispezione

I contenitori AX Plastic con finestra di visualizzazione sono ideali per applicazioni in ambienti difficili. Le numerose boccole di montaggio presenti nel contenitore consentono allestimenti interni personalizzati a passo meccanico da 25 mm, ad esempio con elementi a chassis e guide.



Caratteristiche

Nr. d'ord.	AX 1449.000
Esecuzione	con vetro d'ispezione
Materiale	Contenitore e porta: poliestere rinforzato con fibre di vetro PRFV Porta: guarnizione perimetrale in poliuretano iniettato Piastra di montaggio: lamiera d'acciaio Finestra d'ispezione: policarbonato Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0 Esente da aloni
Superficie	Contenitore e porta: non trattati, plastica colorata Piastra di montaggio: zincata
Colore	Similare RAL 7035
Parti incluse nella fornitura	Contenitore con porta incernierata con vetro d'ispezione, chiuso su tutti i lati, chiusura a doppio pettine 3 mm Battuta della porta a destra, reversibile a sinistra Piastra di montaggio Doppia guarnizione sul bordo superiore e inferiore della porta con funzione di listello antipioggia integrato

Caratteristiche

Nota	Se esposto a radiazioni UV prolungate (luce solare) e pioggia, si consiglia di trattare la superficie con una vernice PUR spray per evitare eventuali alterazioni visive della superficie. Prezzi e tempi di consegna su richiesta.
Grado di protezione NEMA	NEMA 1 NEMA 3R NEMA 3RX NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12
Grado di protezione IP secondo EN 60 529	IP 56
Type rating secondo UL 50E	Type 1 Type 3R Type 3RX Type 4 Type 4X Type 12
Classe di isolamento	II (a 1000 V AC)
Codice IK	IK09
Dimensioni	Larghezza: 400 mm Altezza: 600 mm Profondità: 200 mm
Spessore piastra di montaggio	3 mm
Dimensioni piastra di montaggio (L x A)	305 mm x 525 mm
Angolo di apertura della porta	130°
Numero di chiusure	2
With viewing window	sì
Materiale di base	Plastica
Norme	Soddisfa la certificazione per applicazioni outdoor F1 secondo UL 746C

Caratteristiche

Indicazioni per il montaggio	Per il fissaggio dei componenti nel contenitore sono necessarie le viti di allestimento interno La squadretta universale può essere utilizzata per il montaggio dei componenti
Confezione	1 pz.
Peso netto	11.8
Peso lordo	12.14
Codice tariffa doganale	94037000
EAN	4028177006652
E-Number Sweden	E3465353
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Approvazioni

Approvazioni	DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
Certificati	Negative Certificate Superficie Grado di protezione
Spiegazioni	Dichiarazione di conformità Dichiarazione di conformità UK