

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AX 1468.000

## Armadi compatti AX Plastic

Stato: 18/04/2026 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AX 1468.000 - Armadi compatti AX Plastic senza vetro d'ispezione

I contenitori AX Plastic sono ideali per applicazioni in ambienti difficili. Le numerose boccole di montaggio presenti nel contenitore consentono allestimenti interni personalizzati a passo meccanico da 25 mm, ad esempio con elementi a chassis e guide.



## Caratteristiche

Codice prodotto	AX 1468.000
Esecuzione	senza vetro d'ispezione
Materiale	Contenitore e porta: poliestere rinforzato con fibre di vetro PRFV Porta: guarnizione perimetrale in poliuretano iniettato Piastra di montaggio: lamiera d'acciaio Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0 Esente da aloni
Superficie	Contenitore e porta: non trattati, plastica colorata Piastra di montaggio: zincata
Colore	Similare RAL 7035
Parti incluse nella fornitura	Contenitore chiuso su tutti i lati, porta incernierata, chiusura a doppio pettine 3 mm Battuta della porta a destra, reversibile a sinistra Piastra di montaggio Doppia guarnizione sul bordo superiore e inferiore della porta con funzione di listello antipioggia integrato

# Caratteristiche

Nota	Se esposto a radiazioni UV prolungate (luce solare) e pioggia, si consiglia di trattare la superficie con una vernice PUR spray per evitare eventuali alterazioni visive della superficie. Prezzi e tempi di consegna su richiesta.
Grado di protezione NEMA	NEMA 1 NEMA 3R NEMA 3RX NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12
Grado di protezione IP secondo EN 60 529	IP 66
Type rating secondo UL 50E	Type 1 Type 3R Type 3RX Type 4 Type 4X Type 12
Classe di isolamento	II (a 1000 V AC)
Codice IK	IK09
Dimensioni	Larghezza: 600 mm Altezza: 800 mm Profondità: 300 mm
Spessore piastra di montaggio	3 mm
Dimensioni piastra di montaggio (L x A)	505 mm x 725 mm
Angolo di apertura della porta	130°
Numero di chiusure	2
Materiale di base	Plastica
Norme	Soddisfa la certificazione per applicazioni outdoor F1 secondo UL 746C

## Caratteristiche

---

Indicazioni per il montaggio	Per il fissaggio dei componenti nel contenitore sono necessarie le viti di allestimento interno La squadretta universale può essere utilizzata per il montaggio dei componenti
Confezione	1 pz.
Peso netto	24,8 kg
Peso lordo	25,38 kg
Codice tariffa doganale	94037000
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Descrizione prodotto	Armadio compatto AX Plastic, LxAxP: 600x800x300 mm, senza vetro d'ispezione

## Approvazioni

---

Approvazioni	DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
Certificati	Negative Certificate Superficie Grado di protezione
Spiegazioni	Dichiarazione di conformità Dichiarazione di conformità UK