

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



EB 1553.500

Containitori E-Box EB

Stato: 27/01/2026 (Fonte: ittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



EB 1553.500 - Contenitori E-Box EB

Cassetta a parete con portina e piastra di montaggio in lamiera d'acciaio. Grado di protezione IP 66. Con cerniera a 180°. Inserto di chiusura intercambiabile, anche con sistemi di chiusura a cura del cliente.

Caratteristiche

Codice prodotto	EB 1553.500
Materiale	Contenitore e porta: lamiera d'acciaio, guarnizione perimetrale in poliuretano iniettato
Superficie	Contenitore e porta: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna, bucciata Piastra di montaggio: zincata
Colore	RAL 7035
Parti incluse nella fornitura	Contenitore con porta incernierata Cerniera 180° Chiusura a filo con inserto a doppio pettine 3 mm Piastra di montaggio
Protection category NEMA	NEMA 4
Grado di protezione IP secondo EN 60 529	IP 66
Codice IK	IK08
Dimensioni	Larghezza: 150 mm Altezza: 150 mm Profondità: 120 mm
Dimensioni piastra di montaggio (L x A)	125 mm x 135 mm
Spessore contenitore	1,25 mm
Spessore porta	1,25 mm
Spessore piastra di montaggio	2 mm

Caratteristiche

Chiusura	Esecuzione della chiusura: Chiusura a filo Numero di chiusure: 1 Inserto di chiusura: Doppio pettine 3 mm
Materiale di base	Lamiera d'acciaio
Confezione	1 pz.
Peso netto	1.56
Peso lordo	1.76
Codice tariffa doganale	94032080
EAN	4028177251663
E-Number Sweden	E3404648
ECLASS 8.0	27180101

Approvazioni

Approvazioni	Bureau Veritas C-UL Lloyds Register of Shipping UL UL + C-UL (listed)
Spiegazioni	Dichiarazione del costruttore Dichiarazione di conformità Dichiarazione di conformità UK
